

USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Productcode: NOTECONS02



De USB crash cart-adapter biedt u controle over een systeem zonder beeldscherm (headless), en verandert uw laptop in een draagbare crash cart voor rackservers, pc's, geldautomaten, kiosken en meer.

Sluit de laptop crash cart-adapter eenvoudig aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel, en verbind vervolgens de geïntegreerde USB- en VGA-kabels met uw server voor directe BIOS-niveau controle. Aangezien er geen software aan de serverzijde nodig is, kunt u onmiddellijk aan de slag.

*Houd er rekening mee dat de muisfunctie beperkt kan zijn in sommige BIOS/UEFI-omgevingen

Dankzij de flexibele software-interface kunt u bestanden overzetten van uw laptop naar de server, video's opnemen voor documentatie of instructiedoeleinden, schermafbeeldingen maken en het weergavevenster aanpassen naar volledig scherm of een kleiner formaat, zonder scrollbalken - zodat u sneller en efficiënter kunt troubleshooten.

De KVM-adapter wordt gevoed via de USB-verbinding aan de serverzijde en vereist geen stopcontact. Zo kunt u verbinding maken met elke pc of elk apparaat met een VGA- en USB-poort, zelfs als er geen stroomvoorziening beschikbaar is.

Deze adapter in zakformaat heeft een compact ontwerp dat gemakkelijk in uw laptoptas past en geen extra accessoires vereist om verbinding te maken. Zo hoeft u geen grote, onhandige traditionele crash cart meer mee te nemen om uw systemen te onderhouden en problemen op te lossen.

StarTech.com biedt een brede selectie van hoogwaardige KVM-gerelateerde producten om u efficiënter toegang te geven tot uw systemen, zonder de kosten en de rommel van extra toetsenborden, muizen en monitoren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten
- Reparatie van mobiele systemen en servers

Eigenschappen

- **LAPTOP NAAR SERVER:** USB crash cart adapter verbindt uw laptop met een headless systeem, waardoor uw laptop een draagbare console wordt voor rackservers in uw serverruimte, pc's, ATM's, kiosken, enz.
- **EFFICIËNTE PROBLEEMOPLOSSING:** Zet bestanden over, maak screenshots en log activiteiten met de crash cart-adaptersoftware; Voor optimale prestaties, installeer de nieuwste drivers specifiek voor de NOTECONS02
- **BIOS-LEVEL CONTROLE:** Sluit de adapter aan op uw laptop via de USB-kabel en sluit vervolgens de geïntegreerde USB/VGA-kabels aan op uw server voor directe BIOS-niveau controle; Opgelet: muisfunctie kan in sommige BIOS/UEFI-omgevingen beperkt zijn
- **SELF-POWERED:** De KVM adapter wordt via de USB-aansluiting van de server gevoed voor minder belasting op de laptopbatterij en er geen stopcontact nodig is, zodat u verbinding kunt maken met elke pc of apparaat met een VGA output poort en USB-aansluiting
- **COMPACT ONTWERP:** Deze compacte TAA-compliant datacentra crash cart adapter vereist geen extra accessoires, zodat u geen traditionele crash cart/trolley meer hoeft te gebruiken bij probleemoplossing en onderhoud aan uw systemen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee

KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	909000

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6 en hoger (Alleen LTS-versies; glibc 2.18 of
--------------------	--

later vereist)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

- Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie

- Opmerking: De muisfunctie kan beperkt zijn of niet werken in sommige BIOS/UEFI-omgevingen

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding

1 - Host/server-videoverbinding (VGA)

1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)

Voeding

Voedingsbron

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid

80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

16.4 in [416 mm]

1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Lengte product

5.2 in [13.3 cm]

Breedte product

2.9 in [7.4 cm]

Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Diepte product	4.5 in [115 mm]
Gewicht product	6.0 oz [170.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.9 in [30.1 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.6 oz [358.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Crash Cart Adapter
	1 - USB A naar Mini-B kabel

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.