

USB-akutvagnsadapter med filöverföring och videoinspelning

Produkt ID: NOTECONS02



USB-akutvagnsadaptern ger dig kontroll över ett huvudlöst system, vilket omvandlar din bärbara dator till en portabel akutvagnsadapter för rackserverar, PCs, bankomater, kiosker, m.m.

Anslut bara den bärbara datorns akutvagnsadapter till datorn med den medföljande USB-kabeln, anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern för omedelbar kontroll på BIOS-nivå. Du kommer snabbt igång utan att behöva installera programvara på serversidan.

*Observera att musfunktionen kan vara begränsad i vissa BIOS/UEFI-miljöer

Felsök dina enheter snabbare med ett flexibelt mjukvarugränssnitt som låter dig överföra filer från din bärbara dator till servern, göra videoinspelningar för lagrings- och utbildningsändamål, ta skärmbilder och förstora eller förminska displayfönstret till fullskärmsläge eller mindre, utan rullningslister.

KVM-adaptorn drivs från USB-anslutningen på serversidan och behöver inte ett AC-uttag, så du kan anslut till valfri dator eller enhet med en VGA- och USB-port, även om det inte finns något tillgängligt strömuttag.

Denna adapter i fickstorlek har en tålig design som gör att den enkelt får plats i datorväskan och behöver inga extra tillbehör för att ansluta, vilket innebär att du slipper släpa runt på en stor och otymplig akutvagn för att felsöka och underhålla dina system.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Underhåll och reparation av bankomater och VLT
- Reparation av mobilsystem och server

Funktioner

- **BÄRBAR DATOR TILL SERVER:** USB-vagnadapter ansluter din bärbara dator till ett huvudlöst system och förvandlar din bärbara dator till en bärbar konsol för rackserverar i serverrummet, datorer, bankomater, kiosker etc.
- **EFFEKTIV FELSÖKNING:** Det är enkelt att överföra filer, ta skärmdumpar och logga aktiviteter med hjälp av programvaran för akutvagnsadaptern. För optimal prestanda, installera de senaste drivrutinerna och se till att ladda ner drivrutinerna specifikt för NOTECONS02
- **KONTROLL PÅ BIOS-NIVÅ:** Anslut den bärbara datorns akutvagnsadapter till datorn med den medföljande USB-kabeln, anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern för omedelbar kontroll på BIOS-nivå; Obs: Musfunktionen kan vara begränsad i vissa BIOS/UEFI-miljöer
- **SJÄLVFÖRSÖRJ:** KVM-adaptern drivs av USB-anslutningen på serversidan, vilket minskar belastningen på den bärbara datorns batteri och eliminerar behovet av ett nätuttag, så att du kan ansluta till alla datorer eller enheter med en VGA-utgångsport och USB-anslutning
- **KOMPAKT DESIGN:** Denna TAA-kompatibla vagnadapter i fickformat för datacenter kräver inga ytterligare tillbehör, vilket eliminerar behovet av att bära med sig en traditionell akutvagn vid felsökning och service av dina system

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej

KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1200 @ 60Hz
Maximalt antal användare	1
Medeltid mellan fel (MTBF)	909000

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - USB Mini-B (5-stifts)
Värdkontakter	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.6 and up - LTS Versions only

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

- Om du interagerar med en Linux-enhet är denna adapter endast kompatibel med standard QWERTY-tangentbord med amerikansk engelska.

- Obs! Musfunktionen kan vara begränsad eller icke-funktionell i vissa BIOS-/UEFI-miljöer

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Användarkonsol/USB-länk

1 - Vård/server videolänk (VGA)

1 - Vård/server tangentbord/mus USB-länk

Ström

Strömkälla

Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

80% RH

Utseende

Färg

Svart

Kabinetttyp

Av plast

Kabellängd

16.4 in [416 mm]

1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Produktlängd

5.2 in [13.3 cm]

Produktbredd

2.9 in [7.4 cm]

Produkthöjd

0.6 in [1.5 cm]

Produktdjup

4.5 in [115 mm]

	Produktvikt	6.0 oz [170.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	11.9 in [30.1 cm]
	Package Width	6.5 in [16.5 cm]
	Paketets höjd	2.2 in [5.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	12.6 oz [358.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-akutvagnsadapter
		1 - USB A till Mini B-kabel
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.