

Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video

ID prodotto: NOTECONS02X



L'adattatore per crash cart USB portatile e resistente permette di trasformare il laptop in una console portatile per l'accesso a server, desktop e laptop, nonché bancomat, chioschi informatici o qualsiasi dispositivo dotato di porte VGA e USB.

Questo adattatore supporta inoltre il trasferimento di file locale e l'acquisizione di video incorporati nel software.

Questo adattatore per crash cart è stato progettato specificamente per la massima durata. È dotato di una robusta custodia rivestita in gomma, in grado di resistere a cadute assorbendo gli urti, pronto per affrontare le sfide inaspettate.

Per una risoluzione semplice e rapida dei problemi. È sufficiente collegare l'adattatore per crash cart al laptop utilizzando il cavo USB incluso, quindi collegare i cavi USB e VGA integrati al server.

L'adattatore per crash cart ha un'interfaccia software flessibile, che offre prestazioni affidabili. Consente di trasferire i file dal laptop al server, monitorare e acquisire l'attività dal dispositivo collegato come video, per la registrazione o la distribuzione di istruzioni, e di scattare istantanee e ridimensionare la finestra di visualizzazione alla modalità a schermo intero o inferiore, senza utilizzare le barre di scorrimento.

Questo adattatore per crash cart portatile permette il collegamento a un dispositivo headless utilizzando solamente un laptop, eliminando la necessità di trasportare un ingombrante crash cart tradizionale della sala server. Progettato per offrire portabilità ottimale per l'amministrazione o la riparazione di dispositivi mobili, questo adattatore tascabile leggero e dall'ingombro ridotto può essere facilmente trasportato nella borsa del laptop.

L'adattatore è alimentato via USB, eliminando così la necessità di portare con sé un adattatore di alimentazione. Inoltre, all'adattatore per crash cart sono collegati i cavi KVM, in modo da non

richiedere accessori supplementari per il collegamento al server. I cavi incorporati sono stati progettati con meccanismo di scarico della tensione, per prevenirne l'usura o la rottura.

Non richiedendo alcuna installazione di software dal lato server, l'adattatore per crash cart USB fornisce il controllo a livello di BIOS per qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA e di una porta USB.

NOTECONS02X è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di spostarsi alle sale server remote per eseguire la manutenzione in locale, su un'ampia varietà di server e terminali
- Consente la portabilità della diagnostica e delle riparazioni di routine, sostituendo un ingombrante crash cart
- Permette il pieno accesso della console a server situati in spazi piccoli, o server rack congestionati in cui una console a installazione fissa non è possibile
- Consente di eseguire la manutenzione su server o altri dispositivi headless, quali bancomat e terminali VLT, che non supportano monitor, tastiera o mouse

Caratteristiche

- Prestazioni durature, con una custodia rivestita in gomma
- Massima portabilità grazie al design compatto, ai cavi KVM incorporati e all'alimentazione tramite USB
- Configurazione semplice e installazione plug-and-play
- Cavi incorporati con meccanismo di scarico della tensione, per prevenirne l'usura o la rottura
- Supporta la condivisione di file e l'acquisizione video tra il laptop e il server collegato
- Visualizzazione ottimizzata con demoltiplicazione video automatica, che ridimensiona il pannello di visualizzazione per evitare le barre di scorrimento
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Indicatori LED per collegamento USB, video e console
- Funziona con dispositivi di vecchia generazione e industriali

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1

Connettore/i

Interfacce console	USB mini-B (5 pin)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
-------------------------------------	---



Mac OS? da 10.9 a 10.15

Linux da 2.6 a 4.11 <i>solo versioni LTS</i>

Note/requisiti speciali

Nota	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
------	--

Indicatori

Indicatori LED	Console utente/collegamento USB
	Collegamento video (VGA) host/server
	Connessione tastiera/mouse (USB) host/server

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	16.4 in [41.6 cm]
	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
Larghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]

Profondità prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Peso prodotto	8.6 oz [244 g]

Informazioni
confezione

Package Length	11.9 in [30.1 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Peso spedizione (confezione)	16.3 oz [463 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Robusto adattatore crash cart
	Cavo USB A a mini B
	Chiave software USB
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

