

USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Productcode: NOTECONS02X



Met deze robuuste en draagbare USB crash cart adapter kunt u uw laptop veranderen in een draagbare console voor toegang tot servers, desktops en laptops alsmede pinautomaten, kiosken of elke andere computer met zowel VGA- als USB-poorten.

Deze adapter ondersteunt ook lokale bestandsoverdracht en video-opnames, die in de software zijn geïntegreerd.

Deze crash cart adapter is speciaal ontworpen voor maximale duurzaamheid. De adapter heeft een robuuste, rubberen behuizing die schokken opvangt als men hem per ongeluk laat vallen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over onverwachte situaties.

Verhelp problemen met uw apparaten snel en gemakkelijk. Sluit de crash cart adapter gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde USB-kabel, en sluit dan de geïntegreerde USB- en VGA-kabels aan op uw server.

De crash cart adapter heeft een flexibele software-interface voor robuuste prestaties. Zo kunt u bestanden van uw laptop naar de server kopiëren, activiteiten met het aangesloten apparaat bewaken en opnemen als video voor archiverings- en opleidingsdoeleinden en screenshots maken en het beeldscherm op vol scherm of op een kleiner formaat instellen, zonder schuifbalken te hoeven gebruiken.

Dankzij deze draagbare crash cart adapter kunt u met slechts één laptop verbinding maken met een headless apparaat en hoeft u geen onhandige, traditionele crash cart voor serverruimtes mee te nemen. Met optimale draagbaarheid voor uw mobiele administratie of reparaties in gedachten, heeft deze adapter in zakformaat een compact en lichtgewicht design, waardoor de adapter gemakkelijk in uw laptoptas past.

De adapter wordt via USB gevoed, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen.

Bovendien zijn de KVM-kabels op de crash cart adapter aangesloten zodat u geen extra accessoires nodig heeft om deze met uw server te verbinden. De geïntegreerde kabels zijn voorzien van een trekcontlasting, om slijtage of breuk te voorkomen.

Voor deze USB crash cart adapter hoeft u geen software op de server te installeren. De adapter kan op elke pc of elk apparaat met een VGA- en een USB-poort worden aangesloten voor besturing op BIOS-niveau.

De NOTECONS02X wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ga naar verder gelegen serverruimtes om ter plaatse onderhoud uit te voeren aan vele verschillende servers en terminals
- Houd uw routinematige diagnoses en reparaties mobiel, door vervanging van een logge crash cart
- Krijg volledige consoletoegang tot servers in kleine ruimtes, of overvolle server racks, waar een vast geïnstalleerde console niet haalbaar is
- Voer onderhoud uit aan headless servers of andere computers, zoals pinautomaten en VLT-terminals, die geen scherm, toetsenbord of muis ondersteunen

Eigenschappen

- Duurzame prestatie en rubberen behuizing
- Maximale mobiliteit met een compact design, geïntegreerde KVM-kabels en USB-voeding
- Probleemloze instelling met plug & play installatie
- Geïntegreerde kabels met trekcontlasting ter voorkoming van slijtage of breuk
- Ondersteunt het delen van bestanden en video-opnames tussen uw laptop en de aangesloten server
- Geoptimaliseerde weergave met automatische aanpassing van de afmetingen van het videovenster, zodat geen schuifbalken meer nodig zijn
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- LED-indicatie voor USB, video en consolekoppeling
- Geschikt voor verouderde en industriële apparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Mini-B (5-polig)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
--------------------	-----------------------------------



Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

macOS 10.9 tot 10.15, 11.0

Linux 2.6 tot 4.11 (<i>alleen LTS-versies; glibc 2.18 of later vereist</i>)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration

Indicatoren

LED-indicatoren

Gebruikersconsole / USB-verbinding

Host/server-videoverbinding (VGA)

Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid

80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

16.4 in [41.6 cm]

1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Lengte product

4.9 in [12.5 cm]

Breedte product

3.5 in [88 mm]

Hoogte product

0.9 in [22 mm]



Diepte product 4.5 in [11.5 cm]

Gewicht product 8.6 oz [244 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 11.9 in [30.1 cm]

Package Width 6.5 in [16.5 cm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 16.3 oz [463 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd Robuuste crash cart adapter

USB A naar Mini-B kabel

USB-software sleutel

Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

