

Bärbar dator-till-server-KVM-konsol med tåligt hölje

Produkt ID: NOTECONS02X



Denna tåliga och bärbara USB-akutvagnsadapter låter dig göra om din bärbara dator till en bärbar konsol för att nå servrar, stationära och bärbara datorer samt bankomater, kiosker eller annan datoranordning som har både VGA- och USB-portar.

Adaptern stöder dessutom lokal filöverföring och videoinspelning inbyggt i mjukvaran.

Denna akutvagnsadapter har särskilt designats för maximal hållbarhet. Den har ett tåligt gummi-hölje som tål fall genom att absorbera stötar för att se till att du är väl rustad för oväntade utmaningar.

Felsök dina enheter snabbt och enkelt. Anslut helt enkelt akutvagnsadaptern till din bärbara dator med den medföljande USB-kabeln och anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern.

Akutvagnsadaptern har ett flexibelt gränssnitt som ger robust prestanda. Den låter dig föra över filer från din bärbara dator till servern, övervaka och spela in aktivitet från den anslutna enheten som video för protokoll- eller instruktionssyfte och ta skärmdumpar och skala skärmfönstret till fullskärm eller mindre utan rullningslistor.

Denna kompakta akutvagnsadapter låter dig ansluta till en fjärradministrerad enhet endast med hjälp av en bärbar dator för att slippa släpa runt på en otymplig, traditionell akutvagn för serverrum. För optimal bärbarhet för din mobila administration eller för reparationer har denna adapter i fickstorlek en lätt design som enkelt får plats i datorväskan.

Adaptern är USB-driven så du slipper ta med en strömadapter. Dessutom är KVM-kablarna fästa till akutvagnen så att du inte behöver extra tillbehör för att ansluta den till servern. De inbyggda kablarna har tillverkats med dragavlastning för att de inte ska slitas eller gå sönder.

USB-akutvagnsadaptern ger kontroll på BIOS-nivå över vilken PC eller enhet som helst med både VGA- och USB-port och ingen installation av mjukvara behövs på serversidan.

NOTECONS02X täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Res till avlägsna serverrum för att utföra underhåll på plats på många olika servrar och terminaler
- Håll din rutindiagnostik och dina reparationer bärbara genom att byta ut en otymplig akutvagn
- Få full konsolåtkomst till servrar på trånga platser eller överbelastade serverhyllor där det inte går att ha en fast konsol
- Utför underhåll på fjärradministrerade servrar eller andra datorer, som till exempel bankomater och spelautomater, som inte har stöd för skärm, tangentbord eller mus

Funktioner

- Hållbar prestanda med gummihölje
- Maximal bärbarhet med kompakt storlek, inbyggda KVM-kablar och ström via USB
- Inbyggda kablar med dragavlastning för att förhindra slitage eller bristning
- Stöder fildelning och videoinspelning mellan din bärbara dator och den anslutna servern
- Optimerad visning med automatisk videoskalning som ändrar storlek på visningspanelen för att slippa rullningslister
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- LED-indikatorer för USB-, video- och konsollänk
- Fungerar med äldre och industriella enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA

Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1200 @ 60Hz
Maximalt antal användare	1

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	USB Mini-B (5-stifts)
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0 Linux 2.6 to 4.11 (<i>LTS Versions Only; glibc 2.18 or newer required</i>)
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
------	--

Indikatorer



LED-indikatorer	Användarkonsol/USB-länk
	Värd/server videolänk (VGA)
	Värd/server tangentbord/mus USB-länk

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	16.4 in [41.6 cm] 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Produktlängd	4.9 in [12.5 cm]
Produktbredd	3.5 in [88.0 mm]
Produkt höjd	0.9 in [22.0 mm]
Produkt djup	4.5 in [11.5 cm]
Produktvikt	8.6 oz [244.0 g]

Förpackning

Package Length	11.9 in [30.1 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.9 in [47.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	16.3 oz [463.0 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet	Tålig akutvagnsadapter
	USB A till Mini B-kabel
	USB programnyckel
	Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

