

2-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch met Dual View Video Matrix, 4K 60Hz, 4x USB Hub Poorten, Hotkey Switching, DP 1.2 Matrix KVM, TAA Compliant

Productcode: P2ADD121D-KVM-SWITCH



Met deze Video Matrix KVM-switch kunt u één scherm weergeven vanaf elke aangesloten computer en via hotkeys het toetsenbord, de muis en audio schakelen tussen de geselecteerde schermen. U kunt ook alle aangesloten randapparaten en beide monitors schakelen zoals bij een standaard KVM.

De TAA-compliant KVM-switch biedt BIOS/UEFI beheer en werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux, zonder extra software te vereisen. De KVM-switch is compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple Silicon.

U kunt eenvoudig tussen KVM-poorten schakelen via de drukknop aan de voorkant, hotkeys of de meegeleverde externe selectorkabel. Een hoorbare zoemer bevestigt de keuze en LED's geven snel de poort selectie status weer.

Het duurzaam ontwerp beschikt over een stalen behuizing om elektromagnetische interferentie (EMI) te voorkomen, voor meer stabiliteit en betrouwbaarheid van de KVM. De robuuste constructie garandeert een ideale integratie in diverse omgevingen en biedt ESD-bescherming van 8kV air en 6kV contact.

U hoeft geen 3,5 mm kabels van de computers naar de KVM aan te sluiten dankzij de ingebouwde USB audio van deze KVM-switch die 3,5 mm audioaansluitingen biedt voor zowel microfoon als luidsprekers. Deze opstelling vereenvoudigt uw werkruimte door audiobeheer rechtstreeks in de KVM-switch te integreren.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monitor en schakel tussen twee computers met behulp van video matrix functionaliteit
- Deel twee schermen, een muis, toetsenbord en audio tussen twee desktopcomputers

Eigenschappen

- VIDEO MATRIX KVM SWITCH: Werkt als een KM-only of full KVM-switch: bekijk één scherm van elke computer en schakel tussen toetsenbord, muis en USB-audio (enkel KM), of bedien beide schermen en randapparatuur vanaf één pc (KVM)
- MEERDERE SCHAKELMOGELIJKHEDEN: Eenvoudig schakelen tussen KVM poorten via de drukknop aan de voorkant, hotkeys of de meegeleverde externe selectorkabel, met een hoorbare zoemer ter bevestiging; LED's geven snel de poortkeuzestatus weer
- UNIVERSELE COMPATIBILITEIT: TAA-compliant KVM-switch biedt BIOS/UEFI bediening en werkt met elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS, ChromeOS en Linux; Vereist geen software; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple Silicon
- DUURZAAM ONTWERP: Stalen behuizing helpt elektromagnetische interferentie (EMI) te voorkomen voor betere stabiliteit en betrouwbaarheid van de KVM; Robuuste constructie is ideaal voor installatie in diverse omgevingen; 8kV Air/6kV Contact ESD-bescherming
- ONS VOORDEEL: Inclusief connectivity tools voor IT-Pro's en IT helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB Device Connections met timestamps, en Windows Layout utility voor het herstellen van vensterlocaties bij schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Industriestandaarden	DisplayPort 1.2 USB 2.0
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Maximale digitale resoluties	3840x2160 60Hz (4:4:4 10-bit)
Ondersteunde resoluties	3840x2160 60Hz 2560x1440 2048x1152 1920x1440 1920x1200 1920x1080

1856x1392

1792x1344

1680x1050

1600x1200

1600x900

1400x1050

1440x900

1360x768

1366x768

1280x1024

1280x960

1280x768

1280x720

1280x600

1152x864

1024x768

800x600

720x576

720x480

640x480

Andere resoluties en refresh rates kunnen worden ondersteund

Ondersteuning breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

Analog Stereo - 2 Channel Audio

Automatisch scannen

10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Poortselectie-ondersteuning

Knopdruk en sneltoetsen

MTBF

87,298 Uren

Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - DisplayPort
		4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Hostaansluitingen	4 - DisplayPort
		2 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0
Software	Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze KVM switch ondersteunt geen Multi-Stream Transport (MST) pass-through
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power: Vast Rood geeft aan dat de KVM-schakelaar stroom krijgt
		1 - PC 1:
		Knipperend groen geeft aan dat poort PC 1 is geselecteerd, maar dat geen USB-verbinding is gedetecteerd
		Vast Groen: PC 1 Poort is geselecteerd en er is een USB-verbinding gedetecteerd
		1 - PC 2:
		Knipperend groen geeft aan dat poort PC 2 is geselecteerd, maar dat geen USB-verbinding is gedetecteerd
		Vast Groen: PC 2 Poort is geselecteerd en er is een USB-verbinding gedetecteerd
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1A

Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en staal
Lengte product	8.7 in [221 mm]
Breedte product	4.1 in [105 mm]
Hoogte product	1.0 in [26 mm]
Gewicht product	22.6 oz [640 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	11.5 in [29.2 cm]
Breedte Verpakking	9.8 in [25.0 cm]
Hoogte Verpakking	3.1 in [7.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 lb [1.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM Switch
-------------	----------------

1 - Remote Selector Kabel

1 - universele voedingsadapter (NA/EU/GB/ANZ)

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.