

2-Port Dual-Monitor DisplayPort en HDMI KVM Switch, 4K 60Hz, 1x HDMI & 1x DP Monitor, 2-Port USB Hub, 5Gbps, 2x USB HID Ports, TAA Compliant

Productcode: P2ADDH462-KVM-SWITCH



Deze HDMI en DisplayPort KVM switch biedt de mogelijkheid voor een mixed display opstelling van een HDMI en een DisplayPort monitor zonder dat extra adapters of converters nodig zijn. Je kan er ook andere randapparatuur, zoals een toetsenbord, muis, audioapparaat en twee monitors, mee delen tussen twee computers.

Sluit een HDMI- en een DisplayPort monitor met resoluties tot 4K 60Hz aan op deze KVM-switch zonder externe adapters. De HDMI-poort is ideaal voor het aansluiten op een breed scala apparatuur, waaronder tv's, monitors en projectors, terwijl de DisplayPort-poort ideaal is voor high-performance monitors.

De USB 3.0 hub biedt high-speed data transfer via twee USB 3.0 poorten voor apparaten zoals externe SSD's en flash drives. Deze hub beschikt daarnaast over twee speciale USB HID poorten voor toetsenbord en muis.

De TAA-compliant KVM-switch biedt BIOS/UEFI beheer en werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux, zonder extra software te vereisen. De KVM-switch is compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple.

De KVM-switch kan via drukknoppen of hotkeys worden bediend, met een hoorbare zoemer ter bevestiging. LED's geven snel de poort selectiestatus weer. Hiernaast kan je naar audio luisteren van de ene computer terwijl je de andere bedient.

Het duurzaam ontwerp beschikt over een stalen behuizing om elektromagnetische interferentie (EMI) te voorkomen, voor meer stabiliteit en betrouwbaarheid van de KVM. De robuuste constructie garandeert een ideale integratie in diverse omgevingen en biedt ESD-bescherming van 8kV air en 6kV contact.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een HDMI- en DisplayPort scherm, muis, toetsenbord en audioapparaat delen tussen twee desktopcomputers
- Ideaal voor CAD/CAM, videobewerking en contentcreatie toepassingen

Eigenschappen

- **HDMI + DISPLAYPORT KVM SWITCH:** Met deze HDMI+DP KVM Switch kan je een mixed-display opstelling realiseren en een HDMI en DisplayPort monitor delen tussen 2 computers zonder extra adapters, alsook randapparatuur delen zoals een toetsenbord, muis, en audio devices
- **EENVOUDIG USB-APPARATEN DELEN:** Biedt high-speed data transfer via twee USB 5Gbps poorten voor apparaten zoals externe SSD's en flash drives, samen met twee specifieke USB HID poorten voor toetsenbord en muis
- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** TAA-compliant KVM-switch biedt BIOS/UEFI bediening en werkt met elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS, ChromeOS en Linux; Vereist geen software; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple
- **DIVERSE SCHAKELOPTIES:** Gebruiksvriendelijke KVM-bediening via drukknoppen of sneltoetsen, met een hoorbare zoemer ter bevestiging; LED's geven snel de poort selectiestatus weer; Beluister audio van de ene computer terwijl de andere wordt bediend
- **DUURZAAM ONTWERP:** Stalen behuizing helpt elektromagnetische interferentie (EMI) te voorkomen voor betere stabiliteit en betrouwbaarheid van de KVM; Robuuste constructie is ideaal voor installatie in diverse omgevingen; 8kV Air/6kV Contact ESD-bescherming

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2

Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	DisplayPort + HDMI
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 2.0
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Ondersteunde resoluties	3840x1080 60Hz
	2560x1080 75Hz
	3440x1440 144Hz
	3840x2160 120Hz
	3264x1836 120Hz
	3200x1800 120Hz
	3072x1728 120Hz
	2880x1620 120Hz
	2560x1440 120Hz
	Other resolutions and refresh rates may be supported
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 138,390 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort
	1 - HDMI
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1)
Hostaansluitingen	2 - DisplayPort
	2 - HDMI
	2 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
--------------------	----------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - PC LED: Vast groen bij detectie van een hostverbinding. Knipperend groen als er geen hostverbinding is gedetecteerd
	1 - Hub LED: Vast rood wanneer de pc-poort is geselecteerd

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1A
Uitgangsspanning	12V DC

Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Gegalvaniseerde behuizing
Lengte product	6.4 in [163 mm]
Breedte product	3.9 in [100 mm]
Hoogte product	2.6 in [66 mm]
Gewicht product	26.5 oz [750 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Breedte Verpakking	13.1 in [33.2 cm]
Hoogte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [128.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - universele voedingsadapter (NA/EU/GB/ANZ)

1 - Product Documentatie

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.