

KVM Switch DisplayPort a 2 porte per doppio monitor DP, 4K 60Hz, 2 porte HID USB 2.0, Hub 2 porte USB 5Gbps, Commutazione con hotkey e pulsanti, Conforme a TAA, Audio da 3,5 mm, HDCP

ID prodotto: P2DD46A2-KVM-SWITCH



Questo KVM Switch a doppio monitor consente agli utenti di passare da un desktop all'altro con interfaccia USB-A e DisplayPort. Consente la condivisione di due monitor DisplayPort 4K 60Hz, di una tastiera e di un mouse e di due dispositivi USB 5Gbps.

La tecnologia di emulazione USB consente una commutazione più rapida di tastiera, video e mouse rispetto ai KVM tradizionali. L'emulazione USB garantisce inoltre la compatibilità con tastiere/mouse combinati e tastiere con tasti funzione aggiuntivi.

Questo Switch KVM, conforme alla normativa TAA, supporta due monitor DisplayPort 4K 60Hz ed è quindi ideale per lavorare con grafica o video ad alta risoluzione. Inoltre, offre due porte Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) per il trasferimento veloce dei dati e due porte USB 2.0 HID per tastiera e mouse. Protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD) da 8kV / aria e da 6kV / contatto.

Questo KVM Switch universale offre diverse opzioni di commutazione, tra cui la commutazione tramite tasti di scelta rapida (Hot Keys) o pulsanti. I tasti di scelta rapida consentono la commutazione indipendente di USB/Video e Audio, permettendo la riproduzione audio da un computer mentre si controlla l'altro. Un segnale acustico conferma la selezione dei tasti di scelta rapida, mentre i LED forniscono informazioni sullo stato di funzionamento dell'host selezionato.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

- Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.
- MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

- USB Event Monitoring Utility: Consente di tracciare i dispositivi USB collegati.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Connectivity Tools, visitare il sito:  
[www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Condividete due display, mouse, tastiera e periferiche audio tra due computer desktop
- Ottimo per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti

## Caratteristiche

- COMMUTAZIONE RAPIDA: l'emulazione USB consente di commutare rapidamente una tastiera, un video e un mouse tra due desktop dotati di DisplayPort e USB-A e garantisce la compatibilità con tastiere/mouse combinati o con tasti funzione aggiuntivi
- DUAL 4K 60HZ E USB 5GBPS: KVM Switch DisplayPort 1.2 conforme a TAA supporta fino a due monitor DisplayPort 4K 60Hz con due porte Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) e due porte HID USB 2.0 - Ideale per applicazioni CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti
- OPZIONI DI COMMUTAZIONE MULTIPLE: Il KVM Switch universale può essere controllato tramite pulsanti/tasti di scelta rapida. I LED visualizzano rapidamente lo stato di selezione delle porte. È possibile ascoltare l'audio di un computer e controllare l'altro
- DESIGN DUREVOLE: un resistente alloggiamento in acciaio aiuta a prevenire le interferenze elettromagnetiche (EMI), la struttura robusta lo rende ideale per l'installazione in una varietà di ambienti - Protezione ESD 8kV Aria/6kV Contatto
- VANTAGGI: strumenti di connettività inclusi con monitoraggio degli eventi USB per registrare le connessioni dei dispositivi USB con i relativi timestamp e il layout di Windows per ripristinare le posizioni delle finestre quando si cambia host

---

**Hardware**

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	2
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

**Prestazioni**

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Lunghezza max cavo	24.6 ft [7.5 m]
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 60Hz
Risoluzioni supportate	3840x2160 @60Hz 2560x1440 @60Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @60Hz
Other resolutions and refresh rates may be supported	

---

Specifiche audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	173.052 Ore

---

Connettore/i	
Interfacce console	2 - DisplayPort
	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione N, OD: 5,5, ID: 2,5)
Connettori host	4 - DisplayPort
	2 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

---

Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario

---

Indicatori	
Indicatori LED	2 - LED PC: Verde Fisso quando viene rilevata una connessione host. Verde Lampeggiante quando non viene rilevata una connessione host
	2 - LED dell'Hub: Rosso Fisso quando è selezionata la porta PC

---

Alimentazione	
Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A

---

Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	0.1 W

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 90% RH (senza condensa)

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.4 in [16.3 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
Peso prodotto	1.7 lb [0.8 kg]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
Larghezza del Pacco	13.2 in [33.6 cm]
Altezza del Pacco	5.5 in [13.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, NZ)
	1 - Guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

