

Switch KM/USB 4 Puertos con Comutación por Ratón - Comutador KM USB 3.0 de Teclado y Ratón para 4 Ordenadores - Comparte Periféricos en 4 Ordenadores - Audio de 3,5mm y USB - TAA

ID del Producto: P4A20132-KM-SWITCH



Este conmutador de teclado y ratón (KM) permite conmutar un solo teclado y ratón entre varios ordenadores utilizando la itinerancia del ratón, lo que permite a los usuarios mover el cursor sin problemas por varias pantallas (es decir, un monitor por ordenador).

Cambie de un ordenador a otro moviendo el ratón entre los monitores, lo que permite un flujo de trabajo ininterrumpido y una mayor eficacia. La conmutación mediante teclas de acceso rápido y pulsadores es universalmente compatible. La conmutación del ratón es compatible con la mayoría de los principales sistemas operativos de escritorio, incluidos Windows, macOS y Linux.

Para adaptarse a varias configuraciones físicas de monitor, hay cuatro configuraciones de pantalla preestablecidas disponibles. Esto permite un movimiento fluido del ratón a través de los monitores anfitriones.

Las teclas de acceso rápido permiten escuchar el audio de un ordenador mientras se controla otro. Dispone de paso de audio USB y de 3,5 mm, y los indicadores LED proporcionan el estado visual de selección del puerto, mientras que un zumbador audible confirma la selección de la tecla de acceso rápido.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Gestione varios ordenadores simultáneamente, como en centros de datos, salas de servidores o centros de operaciones de red
- Navegue entre plataformas y estaciones de trabajo, aumentando la productividad y la capacidad de respuesta

## Características

- CONMUTACIÓN SIN INTERRUPCIONES POR EL RATÓN: Cambie de ordenador de forma instantánea y automática moviendo el ratón entre monitores, lo que permite un flujo de trabajo ininterrumpido - Opciones de conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones
- CONFIGURACIONES DE PANTALLA PREESTABLECIDAS: Las distribuciones de pantalla controladas con teclas de acceso rápido están diseñadas para adaptarse a varias configuraciones físicas de monitores - 4 configuraciones de pantalla preestablecidas disponibles
- CONECTIVIDAD USB: Admite hasta tres periféricos USB Human Interface Device (HID) y dos dispositivos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Ideal para entornos como salas de control, instalaciones de seguridad, salas de servidores y operaciones financieras
- DISEÑO PENSADO: El conmutado de audio independiente permite escuchar el audio de un ordenador mientras se usa el otro - Audio USB y de 3,5 mm - LEDs de estado visual de selección de puerto - Zumbador audible para la confirmación de teclas de acceso rápido
- COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: La conmutación por ratón es compatible con la mayoría de los sistemas operativos - La conmutación por teclas de acceso rápido y pulsadores es independiente del sistema operativo - Para todas las plataformas

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Soporte de Pantalla Doble	0

Cables Incluidos	No
ID del Conjunto de Chips	GL3523
Sistema En Cascada	No
<hr/>	
Rendimiento	
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Especificaciones de Audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Soporte para Selección de Puertos	Push Button, Hotkeys, and Mouse Switching
MTBF	156.000 Horas
<hr/>	
Conecotor(es)	
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)  3 - USB 2.0 Type-A  3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
C conectores del Host	4 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)  4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	En ordenadores con varios monitores conectados con la función de Comutación por Ratón activada, el funcionamiento del ratón/teclado se limita a la pantalla principal

Las funciones 6-Key Rollover (6KRO) y N-Key Rollover (NKRO) no son compatibles con este producto

---

Indicadores

Indicadores LED	4 - Azul Fijo: El PC conectado está encendido 4 - Rojo Fijo: Indica el PC seleccionado
-----------------	---

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18W

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	HR 0% ~ 80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.4 cm]

---

Peso del Producto      1.8 lb [0.8 kg]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Ancho de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 lb [1.2 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KM
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/EU/UK/ANZ)
	1 - Juego de Patas de Goma
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.