

Switch KM à 4 Ports avec Commutation de la Souris, Commutateur USB pour Clavier/Souris, Audio 3.5mm/ USB, Commutateur USB 3.0, Partage Périphérique pour 4 Ordinateurs, Conforme TAA

Nº de produit: P4A20132-KM-SWITCH



Ce switch clavier et souris (KM) permet de basculer un seul clavier et une seule souris entre plusieurs ordinateurs en utilisant le déplacement de la souris, permettant aux utilisateurs de déplacer sans effort le curseur entre plusieurs écrans (c'est-à-dire un moniteur par ordinateur).

Basculer entre les ordinateurs en déplaçant la souris entre les moniteurs, permettant un flux de travail ininterrompu et une efficacité accrue. Les changements par raccourci clavier et bouton-poussoir sont universellement compatibles. Le changement de souris est pris en charge par la plupart des principaux systèmes d'exploitation de bureau, y compris Windows, macOS et Linux.

Pour s'adapter à diverses configurations physiques de moniteurs, quatre configurations d'affichage prédefinies sont disponibles. Cela permet un déplacement fluide de la souris entre les moniteurs hôtes.

Les raccourcis clavier permettent d'écouter l'audio d'un ordinateur tout en contrôlant un autre. L'audio USB et le pass-through 3,5 mm sont disponibles, et les LED fournissent un statut visuel de la sélection du port, tandis qu'un buzzer audible confirme la sélection des raccourcis clavier.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Gérer simultanément plusieurs ordinateurs, par exemple dans des centres de données, des salles de serveurs ou des centres d'exploitation de réseaux
- Naviguer entre les plates-formes et les postes de travail, en augmentant la productivité et la réactivité

Spécifications techniques

- COMMUTATION DE LA SOURIS SANS COUPURE : Changez instantanément et automatiquement de PC en déplaçant la souris d'un moniteur à l'autre, pour un flux de travail ininterrompu; Des options de commutation par raccourci clavier et bouton sont aussi disponibles
- PRÉRÉGLAGES DE LA DISPOSITION DE L'ÉCRAN : Les dispositions d'écran contrôlées par touches de raccourci sont conçues pour s'adapter à une variété de configurations physiques d'écran; 4 configurations d'affichage prédéfinies différentes sont disponibles
- CONNECTIVITÉ USB : Prend en charge jusqu'à 3 périphériques USB Human Interface Device (HID) et 2 périphériques USB 3.2 Gen 1 (5Gbps); Idéal pour les salles de contrôle, les installations de sécurité et les salles de serveurs
- CONCEPTION PENSÉE : La commutation audio permet aux utilisateurs d'écouter le son d'un ordinateur tout en contrôlant un autre; Passage audio USB et 3,5 mm; Les LED indiquent l'état du port; Buzzer sonore pour la confirmation des touches de raccourci
- COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : La commutation de la souris est prise en charge par la plupart des OS, y compris Win/macOS/Linux; La commutation par raccourci et par bouton-poussoir est indépendante de l'OS; Fonctionne avec toutes les plates-formes hardware

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Prise en charge écran double	0

Câbles inclus	Non
ID du chipset	GL3523
Mode cascade	Non
<hr/>	
Performance	
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavier	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Spécifications audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Prise en charge sélection de port	Push Button, Hotkeys, and Mouse Switching
MTBF	156 000 heures
<hr/>	
Connecteur(s)	
Interface(s) console	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 3 - USB 2.0 Type-A 3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Connecteurs hôte	4 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps) 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système	Aucun pilote ou logiciel requis d'exploitation
<hr/>	
Notes spéciales / Configuration	
Remarque	Sur les ordinateurs équipés de plusieurs moniteurs connectés et dont la fonction Mouse Switching/Roaming est activée, l'utilisation de la souris et du clavier est limitée à l'écran principal

Les fonctions 6-Key Rollover (6KRO) et N-Key Rollover (NKRO) ne sont pas prises en charge par ce produit.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - Bleu Fixe: L'ordinateur connecté est sous tension
	4 - Rouge Fixe: Indique le PC sélectionné

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
Hauteur du produit	1.3 in [3.4 cm]

Poids du produit 1.8 lb [0.8 kg]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 9.6 in [24.5 cm]

Largeur du Colis 11.6 in [29.5 cm]

Hauteur du Paquet 2.5 in [6.3 cm]

Poids brut 2.8 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KM

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)

1 - Jeu de pieds en caoutchouc

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

