

Switch KM a 4 porte con commutazione del mouse, switcher USB per tastiera/mouse, audio 3,5 mm/USB, Condivisione periferiche tra 4 PC, conforme a TAA

ID prodotto: P4A20132-KM-SWITCH



Questo commutatore per tastiera e mouse (KM) consente di commutare un'unica tastiera e un unico mouse tra più computer utilizzando la funzione di roaming del mouse, permettendo agli utenti di spostare il cursore senza problemi su più schermi (ad esempio, un monitor per computer).

Passate da un computer all'altro spostando il mouse da un monitor all'altro, senza bisogno di tasti di scelta rapida o pulsanti fisici, consentendo un flusso di lavoro ininterrotto e una maggiore efficienza. I tasti di scelta rapida e i pulsanti sono universalmente compatibili. La commutazione del mouse è supportata dalla maggior parte dei principali sistemi operativi tra cui Windows, macOS e Linux.

Per adattarsi a diverse configurazioni di monitor fisici, sono disponibili quattro configurazioni di visualizzazione preimpostate. Ciò consente un movimento fluido del mouse su tutti i monitor dell'host.

I tasti di scelta rapida consentono di ascoltare l'audio da un computer mentre se ne controlla un altro. L'audio USB e il pass-through da 3,5 mm sono disponibili e i LED forniscono lo stato visivo della selezione della porta, mentre un segnale acustico conferma la selezione dei tasti di scelta rapida.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Gestire più computer contemporaneamente, ad esempio in data center, sale server o centri operativi di rete
- Navigare tra piattaforme e postazioni di lavoro, aumentando la produttività e la rapidità di risposta

## Caratteristiche

- COMMUTAZIONE DEL MOUSE: il passaggio istantaneo e automatico da un computer all'altro avviene spostando il mouse da un monitor all'altro per flusso di lavoro ininterrotto; sono disponibili anche opzioni di commutazione con tasti di scelta rapida e pulsanti
- LAYOUT DELLO SCHERMO PREIMPOSTATI: I layout dei monitor controllati tramite tasti di scelta rapida sono progettati per adattarsi a una varietà di configurazioni fisiche dei monitor (fino a 4), consentendo il movimento ininterrotto del mouse tra i monitor
- CONNETTIVITÀ USB: supporta fino a tre periferiche HID (Human Interface Device) USB e due dispositivi USB 3.2 Gen 1 (5Gbps); ideale per ambienti come sale di controllo, strutture di sicurezza, sale server e strutture finanziarie
- DESIGN ATTENTO: la commutazione audio indipendente consente agli utenti di ascoltare l'audio da un computer e controllarne un altro; audio USB e pass-through da 3,5mm; LED di selezione porte; segnale acustico per la conferma dei tasti di scelta rapida
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: il roaming del mouse è supportato dalla maggior parte dei sistemi operativi desktop tra cui Windows, macOS e Linux; la commutazione Hotkey e dei pulsanti è indipendente dal SO; funziona con tutte le piattaforme hardware

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Multimonitor	0
Cavi inclusi	No
ID chipset	GL3523
Collegamento a margherita	No

---

#### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Supporto selezione porte	Push Button, Hotkeys, and Mouse Switching
MTBF	156.000 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	3 - USB 2.0 Type-A
	3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Connettori host	4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Sui computer con più monitor collegati con la funzione Mouse Switching/Roaming abilitata, il funzionamento del mouse e della tastiera è limitato al display principale.  Questo prodotto non supporta il 6-Key Rollover (6KRO) e l'N-Key Rollover (NKRO).
------	---

---

#### Indicatori

Indicatori LED	4 - Blu Fisso: Il PC collegato è acceso
	4 - Rosso Fisso: Indica il PC selezionato

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18W

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 80% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Peso prodotto	1.8 lb [0.8 kg]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	9.6 in [24.5 cm]
Larghezza del Pacco	11.6 in [29.5 cm]

Altezza del Pacco 2.5 in [6.3 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.8 lb [1.2 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Switch KM

1 - Adattatore di alimentazione universale  
(NA/UE/UK/ANZ)

1 - Confezione di piedini in gomma

1 - Guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

