

4-Port KM Switch met Mouse Switching, USB Switch voor Toetsenbord/Muis, 3.5mm/USB Audio, Randapparatuur delen voor 4 Computers, TAA Compliant

Productcode: P4A20132-KM-SWITCH




Met deze KM-switch (Keyboard and Mouse) kun je één toetsenbord en muis schakelen tussen meerdere computers met behulp van muis roaming, zodat gebruikers vloeiend de cursor over meerdere schermen kunnen bewegen (d.w.z. één monitor per computer).

Schakel tussen computers door de muis van het ene scherm naar het andere te bewegen voor een ononderbroken workflow en meer efficiëntie. Hotkey- en drukknopschakeling zijn universeel compatibel. Mouse Switching wordt ondersteund door de meeste grote desktopbesturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux.

Om verschillende fysieke monitoropstellingen aan te kunnen, zijn er vier voorgeprogrammeerde schermconfiguraties beschikbaar. Dit zorgt voor vlotte muisbewegingen tussen hostmonitors.

Via hotkeys kun naar audio van één computer luisteren terwijl je een andere computer bedient. USB-audio en 3,5 mm pass-through zijn beschikbaar en LED's geven de poort-selectiestatus visueel weer, terwijl een hoorbare zoemer de hotkey-selectie bevestigt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beheer meerdere computers tegelijkertijd, zoals in datacenters, serverruimtes of operationele netwerkcentra
- Schakel tussen platforms en werkstations voor betere productiviteit en reactiesnelheid

Eigenschappen

- **VLOT SCHAKELEN TUSSEN MUIZEN:** Schakel direct en automatisch tussen computers door de muis van de ene naar de andere monitor te bewegen, voor een ononderbroken workflow en meer efficiëntie; Hotkey- en drukknop schakelopties zijn ook beschikbaar
- **PRESETS VENSTERINDELINGEN:** Monitor layouts via hotkeys kunnen worden aangepast aan verschillende monitoropstellingen, zodat de muis vloeiend over de hostmonitors kan worden verplaatst; 4 verschillende beeldschermconfiguraties zijn beschikbaar
- **USB CONNECTIVITEIT:** Ondersteunt tot drie USB Human Interface Device (HID) randapparaten en twee USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) apparaten; Ideaal voor omgevingen zoals regiekamers, beveiligingsfaciliteiten, serverruimtes en financiële operaties
- **DOORDACHT ONTWERP:** Met onafhankelijke audioschakeling kan audio van één computer beluisterd worden terwijl een andere computer wordt bediend; USB-audio en 3,5 mm pass-through; LED's geven poort-selectiestatus aan; Hoorbare zoemer voor hotkey bevestiging
- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** Mouse Roaming wordt ondersteund door de meeste grote desktop besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux; Hotkey en drukknop schakeling zijn OS Onafhankelijk; Werkt met alle hardware platforms waaronder Intel en AMD

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Multi-monitor	0
Inclusief kabels	Nee
Chipsetcode	GL3523
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties		
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
	IP-controle	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
	Audiospecificaties	Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Poortselectie-ondersteuning	Push Button, Hotkeys, and Mouse Switching
	MTBF	156,000 Uren
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		3 - USB 2.0 Type-A
		3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Hostaansluitingen	4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Software		
	Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Bij computers met meerdere aangesloten beeldschermen met Mouse Switching/Roaming enabled, is de bediening van muis en toetsenbord beperkt tot het hoofdscherm.
		6-Key Rollover (6KRO) en N-Key Rollover (NKRO) worden niet ondersteund door dit product.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - Vast Blauw: Aangesloten pc staat aan

4 - Vast Rood: Geeft de geselecteerde PC aan

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.4 cm]
Gewicht product	1.8 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.6 in [24.5 cm]
Breedte Verpakking	11.6 in [29.5 cm]

Hoogte Verpakking	2.5 in [6.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - KVM-switch
	1 - universele voedingsadapter (NA/EU/GB/ANZ)
	1 - Set rubberen voetjes
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.