

Switch Comutador KVM de 4 Puertos y 2 Monitores DisplayPort - 4K 60Hz - Hub Ladrón 2 Puertos USB 5Gbps - 2x USB 2.0 HID - Teclas de Acceso Rápido y Botones - TAA

ID del Producto: P4DD46A2-KVM-SWITCH



Este conmutador KVM de monitor dual permite a los usuarios alternar entre cuatro ordenadores de sobremesa habilitados para USB-A y DisplayPort. Permite compartir dos monitores 4K 60Hz DisplayPort, un teclado y un ratón, y dos dispositivos USB de 5Gbps.

La tecnología de emulación USB permite una conmutación más rápida del teclado, el vídeo y el ratón en comparación con los KVM tradicionales. La emulación USB también garantiza la compatibilidad con los teclados/ratones combinados, así como con los teclados que incorporan teclas de función adicionales.

Este conmutador KVM compatible con TAA admite dos monitores DisplayPort 4K 60Hz, lo que lo hace ideal para trabajar con gráficos o vídeo de alta resolución. Además, ofrece dos puertos hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) para una rápida transferencia de datos, y dos puertos USB 2.0 HID para el teclado y el ratón. Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 8kV por aire y 6kV por contacto.

Este conmutador KVM universal ofrece varias opciones de conmutación, incluyendo conmutación mediante teclas de acceso rápido o pulsadores. Las teclas de acceso rápido permiten la conmutación independiente de USB/Vídeo y Audio, permitiendo la reproducción de audio desde un ordenador mientras se controla otro. Un zumbador audible confirma la entrada de la tecla de acceso rápido, y los LED proporcionan un estado visual del host seleccionado.

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad Informáticos. El paquete de software incluye:

Para obtener más información y descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

- Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Configure y guarde diseños de Windows personalizados.
- Utilidad de paso de direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.
- Utilidad de supervisión de eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.
- Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permita que los usuarios accedan rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de una LAN por cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Comparta dos pantallas, ratón, teclado y periféricos de audio entre cuatro ordenadores de sobremesa
- Ideal para aplicaciones CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenidos

Características

- CONMUTACIÓN RÁPIDA: Emulación USB para conmutar rápidamente de teclado, vídeo y ratón entre 4 ordenadores DisplayPort/USB-A - La emulación USB garantiza la compatibilidad con teclados/ratones combinados y con teclados con teclas de función adicionales
- 4K 60HZ DUAL Y USB DE 5GBPS: Compatible con TAA - Admite hasta dos monitores DisplayPort 4K 60Hz con Hub de dos puertos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) y dos puertos USB 2.0 HID - Ideal para aplicaciones CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenidos
- MÚLTIPLES OPCIONES DE CONMUTACIÓN: Se controla con botones o teclas de acceso rápido, con un timbre que proporciona confirmación - Los LEDs proporcionan el estado visual de selección de puertos - Escuche el audio de un ordenador mientras controla el otro
- DISEÑO DURADERO: Carcasa que ayuda a prevenir las interferencias EMI mejorando la fiabilidad del KVM - Su construcción robusta lo hace ideal para su instalación en una gran variedad de entornos - Protección ESD de 8kV por aire/6kV por contacto
- NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad para profesionales, con Supervisión de Eventos

USB para registrar conexiones de dispositivos USB con marcas de tiempo y Configuración de Windows para restaurar la ubicación de ventanas al cambiar de host

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Longitud Máxima del Cable	24.6 ft [7.5 m]
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 60Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160 @60Hz 2560x1440 @60Hz 1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions and refresh rates may be supported

Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	103.062 Horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - DisplayPort
	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - Conector cilíndrico de alimentación (Tamaño N, diámetro exterior: 5,5, diámetro interior: 2,5)
C conectores del Host	8 - DisplayPort
	4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	8 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
-------------------	---------------------------------------

Indicadores

Indicadores LED	4 - PC LED: Verde sólido cuando se detecta una conexión host. Verde parpadeante cuando no se detecta una conexión host.
	4 - Hub LED: Rojo sólido cuando se selecciona el puerto PC

Requisitos de

Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	0.1 W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0% ~ 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	10.0 in [25.3 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	2.6 in [6.6 cm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.1 in [33.2 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]

Altura de la Caja 5.1 in [12.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.3 lb [1.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Comutador KVM

1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA / JP, UE, RU, NZ)

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

