

Switch KVM 4 Ports DisplayPort pour Deux Moniteurs, KVM 4K 60Hz, 2 Ports USB 5Gbps, 2 Ports USB 2.0 HID, Commutateur KVM avec Commutation par Touches et Boutons, Conforme TAA - Audio 3,5 mm, HDCP

Nº de produit: P4DD46A2-KVM-SWITCH



Ce commutateur KVM double moniteur permet aux utilisateurs de basculer entre quatre bureaux compatibles USB-A et DisplayPort. Il permet de partager deux moniteurs DisplayPort double 4K à 60 Hz, un clavier et une souris, ainsi que deux périphériques USB 5 Gbit/s.

La technologie d'émulation USB permet de basculer plus rapidement entre un clavier, une vidéo et une souris par rapport aux KVM traditionnels. L'émulation USB garantit également la compatibilité avec les claviers/souris combinés ainsi qu'avec les claviers dotés de touches de fonction supplémentaires.

Ce commutateur KVM compatible TAA prend en charge les moniteurs DisplayPort double 4K à 60 Hz, ce qui le rend idéal pour travailler avec des graphiques ou des vidéos haute résolution. De plus, il offre deux ports de concentrateur USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour des transferts de données rapides et deux ports USB 2.0 HID pour le clavier et la souris. Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) de 8 kV en air et 6 kV par contact.

Ce commutateur KVM universel offre diverses options de basculement, y compris le basculement par raccourci clavier ou par bouton-poussoir. Les raccourcis clavier permettent de basculer indépendamment entre USB/vidéo et audio, permettant la lecture audio à partir d'un ordinateur tout en contrôlant un autre. Un signal sonore confirme l'entrée des raccourcis clavier, et des LED indiquent l'état sélectionné de l'ordinateur hôte.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle sur le marché compatible avec une large gamme d'accessoires de connectivité IT. La suite logicielle comprend :

- Utilitaire de mise en page avancée de Windows : configurez et enregistrez des mises en page de fenêtres personnalisées.

- Utilitaire de transfert de l'adresse MAC : améliorez la sécurité réseau.
- Utilitaire de surveillance des événements USB : suivez et enregistrez les périphériques USB connectés.
- Utilitaire de basculement automatique Wi-Fi : permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus élevées via un LAN câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Partagez les écrans doubles, la souris, le clavier et les périphériques audio entre quatre ordinateurs de bureau
- Idéal pour les applications de CAO/FAO, de montage vidéo et de création de contenu

Spécifications techniques

- PASSAGE RAPIDE : L'émulation USB permet de passer d'un clavier, d'une vidéo et d'une souris à 4 PC compatibles DP/USB-A; L'émulation USB garantit la compatibilité avec les claviers/souris combinés, ainsi qu'avec les claviers dotés de touches de fonction
- DOUBLE 4K 60HZ & USB 5GBPS : Le switch KVM DP 1.2 conforme TAA prend en charge jusqu'à 2 moniteurs DisplayPort 4K 60Hz avec 2 ports Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) et 2 ports USB 2.0 HID; Idéal pour les applications de CAO/FAO/montage/création de contenu
- PLUSIEURS OPTIONS DE COMMUTATION : Le switch KVM peut être contrôlé par des boutons ou des touches de raccourci, avec un signal sonore; Des DEL permettent de visualiser l'état de la sélection des ports; Écoutez le son d'un PC en contrôlant un autre
- CONCEPTION DURABLE : Un boîtier en acier aide à prévenir les EMI, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité du KVM ; Sa construction robuste le rend idéal pour une installation dans une variété d'environnements ; protection ESD 8kV Air/6kV Contact

- NOTRE AVANTAGE : Outils de connectivité inclus pour les pros de l'IT/équipes d'assistance IT avec USB Event Monitoring pour enregistrer les connexions de périphériques USB avec des horodatages, Windows Layout pour restaurer l'emplacement des fenêtres

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Longueur max. de câble	24.6 ft [7.5 m]
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 60Hz
Résolutions prises en charge	3840x2160 @60Hz 2560x1440 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions and refresh rates may be supported

Spécifications audio DisplayPort - 2 Channel Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

Balayage automatique 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier

MTBF 103 062 Heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - DisplayPort
	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - Connecteur coaxial d'alimentation (taille N , diam. ext. : 5,5 , diam. int. : 2,5)

Connecteurs hôte 8 - DisplayPort

	4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	8 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Logiciel

Compatibilité système	Aucun pilote ou logiciel requis
d'exploitation	

Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - DEL PC: Vert Fixe lorsqu'une connexion hôte est détectée. Vert Clignotant lorsqu'une connexion hôte n'est pas détectée
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	4 - DEL du hub: Rouge Fixe lorsque le port PC est sélectionné
--	---------------------------------------------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	0.1 W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0% ~ 90% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	10.0 in [25.3 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Hauteur du produit	2.6 in [6.6 cm]
Poids du produit	2.2 lb [1.0 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.1 in [33.2 cm]

Largeur du Colis	6.4 in [16.2 cm]
Hauteur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Poids brut	3.3 lb [1.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Switch KVM 1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, NZ) 1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

