

KVM Switch DisplayPort a 4 Porte con Doppio Monitor, 4K 60Hz, 2x Porte Hub USB 5Gbps, 2x Porte HID USB 2.0, Commutazione con Hotkey e Pulsanti, Conformità TAA - Audio 3,5 mm, HDCP

ID prodotto: P4DD46A2-KVM-SWITCH



Questo switch KVM Dual-Monitor consente agli utenti di passare da un desktop dotato di USB-A e DisplayPort a un altro. Consente la condivisione di due monitor DisplayPort 4K 60Hz, una tastiera e un mouse e due dispositivi USB 5Gbps.

La tecnologia di emulazione USB consente una commutazione più rapida di tastiera, video e mouse rispetto ai KVM tradizionali. L'emulazione USB garantisce anche la compatibilità con le tastiere/mouse combinati e con le tastiere dotate di tasti funzione aggiuntivi.

Questo KVM switch conforme alla normativa TAA supporta doppi monitor DisplayPort 4K 60Hz, il che lo rende ideale per lavorare con grafica o video ad alta risoluzione. Inoltre, offre due porte Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) per il trasferimento rapido dei dati e due porte HID USB 2.0 per la tastiera e il mouse. Protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD) da 8kV in aria e 6kV a contatto.

Questo switch KVM universale offre diverse opzioni di commutazione, tra cui la commutazione tramite tasti di scelta rapida o pulsanti. I tasti di scelta rapida consentono la commutazione indipendente di USB/Video e Audio, permettendo la riproduzione audio da un computer mentre ne controlla un altro. Un segnale acustico conferma l'inserimento dei tasti di scelta rapida, mentre i LED forniscono uno stato visivo dell'host selezionato.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software comprende:

- Advanced Windows Layout Utility: Imposta e salva i layout personalizzati delle finestre.
- MAC Address Pass-Through Utility: Migliorare la sicurezza della rete.

- USB Event Monitoring Utility: Traccia e memorizza i dispositivi USB collegati.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite la LAN cablata.

Per maggiori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visita il sito:  
[www.startech.com/connectivity-tools](http://www.startech.com/connectivity-tools)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Condividi i due monitor, il mouse, la tastiera e le periferiche audio tra quattro computer desktop
- Ottimo per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti

## Caratteristiche

- COMMUTAZIONE RAPIDA: l'emulazione USB consente di commutare rapidamente una tastiera, un video e un mouse tra quattro desktop DisplayPort/USB-A. Compatibilità garantita con tastiere/mouse combinati, nonché con tastiere dotate di tasti funzione aggiuntivi
- DUAL 4K 60HZ E USB 5GBPS: KVM Switch DisplayPort 1.2 conforme a TAA supporta fino a due monitor DisplayPort 4K 60Hz con due porte Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) e due porte HID USB 2.0 - Ideale per applicazioni CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti
- OPZIONI DI COMMUTAZIONE MULTIPLE: Lo switch KVM può essere controllato tramite pulsanti o tasti di scelta rapida, con un segnale acustico di conferma. LED di stato di selezione della porta. Ascolta l'audio da un computer, mentre ne controlli un altro
- DESIGN DUREVOLE: un resistente alloggiamento in acciaio aiuta a prevenire le interferenze elettromagnetiche (EMI), la struttura robusta lo rende ideale per l'installazione in una varietà di ambienti - Protezione ESD 8kV Aria/6kV Contatto
- VANTAGGI: strumenti di connettività inclusi con monitoraggio degli eventi USB per registrare le connessioni dei dispositivi USB con i relativi timestamp e il layout di Windows per ripristinare le posizioni delle finestre quando si cambia host

---

**Hardware**

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	2
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

**Prestazioni**

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Lunghezza max cavo	24.6 ft [7.5 m]
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 60Hz
Risoluzioni supportate	3840x2160 @60Hz 2560x1440 @60Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @60Hz
Other resolutions and refresh rates may be supported	

Specifiche audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	103.062 Ore

**Connettore/i**

Interfacce console	2 - DisplayPort
	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione N, OD: 5,5, ID: 2,5)
Connettori host	8 - DisplayPort
	4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	8 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

**Software**

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

**Indicatori**

Indicatori LED	4 - LED PC: Verde Fisso quando viene rilevata una connessione host. Verde Lampeggiante quando non viene rilevata una connessione host
	4 - LED dell'Hub: Rosso Fisso quando è selezionata la porta PC

**Alimentazione**

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A

Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	0.1 W

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 90% RH (senza condensa)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	10.0 in [25.3 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.1 in [33.2 cm]
Larghezza del Pacco	6.4 in [16.2 cm]
Altezza del Pacco	5.1 in [12.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 lb [1.5 kg]

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, NZ)
	1 - Guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

