

Cable de 2m de Extensión de Alimentación - Cable NEMA 5-15R a NEMA 5-15P - 13A 125V - 16AWG - Cable Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P - UL

ID del Producto: PAC1016



El extensor de cable de alimentación PAC1016 amplía su conexión de alimentación existente hasta 1.8m.

La distancia adicional del cable le permite minimizar el desorden, dándole más espacio para conexiones adicionales en su regleta, protector contra sobretensiones o toma de corriente de pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Amplíe la distancia de conexión entre su PC, monitor, impresora láser o escáner y su regleta, protector contra sobretensiones o toma de corriente de pared hasta 1.8m

Características

- CABLE EXTENSOR DE ALIMENTACIÓN: Este cable de extensión de corriente alterna de 2m y 16AWG con conectores NEMA 5-15R y NEMA 5-15P es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa - Uso en interiores - Clasificado para transportar 125V a 13A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 - Alivio de tensión totalmente moldeado en los conectores - Clasificación contra incendios: VW-1 - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación CA de 2m - NEMA 5-15R a NEMA 5-15P - 16AWG - 125V 13A (Max) - Tipo de cubierta: SJT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3°C a 60°C - Diámetro exterior del cable: 8.5mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de corriente para PC NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente norteamericanas - Extienda la conexión de corriente de 3 clavijas de su computadora de escritorio, servidor o impresora - Cable de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este extensor está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
---------------------------	----------------

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	13A

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	16 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Peso del Producto	8.6 oz [245 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.8 oz [248.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de extensión de alimentación (1,8 m) - NEMA 5-15R a NEMA 5-15P
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.