

Cable de 0.45m de Extensión de Alimentación, Plano NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 10A 125V, 18AWG, Alimentación de Computadora , Cable Plano, Extensión de Toma, UL

ID del Producto: PACF10118IN



Este cable de extensión de alimentación cuenta con un enchufe de perfil bajo que se coloca en la toma de corriente en su regleta, protector de sobrevoltaje o toma de corriente. La conexión al ras ahorra espacio y le permite conectar distintos adaptadores de alimentación sin bloquear otras tomas de corriente disponibles.

Además, el cable NEMA también le permite extender un cable de alimentación existente hasta 45cm. Esta longitud adicional permite minimizar el desorden, ya que en la regleta eléctrica, el protector de sobrevoltaje o la toma de corriente queda más espacio para otras conexiones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ahorre espacio en su barra de alimentación, protector de sobretensión o toma de corriente

Características

- **CABLE ALARGADOR DE CORRIENTE ALTERNA:** Este cable alargador de corriente alterna de 0.45m con conectores NEMA 5-15R y NEMA 5-15P planos es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa | Uso en interiores | Clasificado para transportar 125V a 10A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 0.45m | NEMA 5-15R a NEMA 5-15P plano | 18AWG | 125V 10A (Max) | Tipo de cubierta: SVT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 6.1mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de extensión de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente para Norteamérica | Extiende una conexión de alimentación de 3 clavijas de su computadora de escritorio, servidor o impresora | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este alargador está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Flat to Straight
Calibre del Conductor	18 AWG

Longitud del Cable	1.5 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	3.3 oz [94.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a NEMA 5-15R
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.