

24-poort 0.5U Cat5e Patchpaneel - RJ45 Ethernet 110 Patchpaneel Rackmontage

Productcode: PANELHU24



Het PANELHU24 Cat5e patchpaneel voor rackmontage bevat 24 poorten in een 0.5U-paneel, waardoor het een ideale oplossing is voor kleinere installaties.

Dit patchpaneel is de perfecte oplossing voor allerlei netwerktoepassingen en is kleurgecodeerd voor T568A- en T568B-bekabeling met twee typen IDC-aansluitingen. Voor het gemak zijn de poortnummers duidelijk aangegeven op de voorkant van elke RJ45-poort, om kabels snel en eenvoudig te kunnen identificeren.

Dit 24-poort Ethernet-patchpaneel is duurzaam geconstrueerd uit louter hoogwaardig materiaal en wordt geleverd met 2 jaar garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor installatie in 19" rack/kast
- Geschikt voor toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van solide en standaard netwerkkabels van 0,14 tot 0,34 mm²
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet toepassingen
- Voor telecom, video en andere toepassingen

Eigenschappen

- Schokbestendige kunststof behuizing, vlamvertragend UL 94V-0
- Voldoet ruimschoots aan de ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 en EN 50173-1 specificaties
- Twee typen IDC-aansluitingen, geplaatst onder een hoek van 180° ten opzichte van de RJ45-poorten, af te sluiten met een type 110 knijptang
- Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties

Speciale opmerkingen / vereisten

Garantiebeleid	2 Years
Notitie	IDC-contact: 0,8mm dikke legering, vertind nikkel Jack-contact: fosforbrons, verguld nikkel

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10~50°
Vochtigheid	10~65%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	19.0 in [48.2 cm]
Gewicht product	14.4 oz [409 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.3 in [49 cm]
Package Width	2.2 in [57 mm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.4 oz [494 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	24-poort 1/2U Rack Cat5e 110 Patchpaneel
-------------	--



M6 schroeven

M5 schroeven

Kabelbinders

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

