

## Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

ID del Producto: PATA2SATA3



El PATA2SATA3 es un adaptador/conversor bidireccional SATA/IDE que permite conectar una unidad Serial ATA a un puerto IDE preexistente, o una unidad IDE a un puerto SATA de la placa madre.

Constituye una solución eficaz y económica de actualización de sistemas IDE existentes que brinda compatibilidad con unidades de discos duros SATA o unidades ópticas, eliminando el gasto de comprar una tarjeta controladora y reservando la ranura de expansión por si se necesita instalar alguna tarjeta.

Además de la instalación del disco SATA, el adaptador se puede invertir de modo de conectar unidades IDE más antiguas a una placa madre más nueva equipada con SATA facilitando la recuperación de archivos viejos de un sistema anterior.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite conectar unidades SATA más nuevas a una placa madre más antigua que sólo admite IDE
- Permite conectar una unidad IDE antigua a una placa madre SATA nueva para recuperar información
- Ideal para técnicos que normalmente trabajan con ambos tipos de unidades a través de diferentes tipos de sistemas

### Características

- Soporte bidireccional para comunicaciones IDE a SATA o SATA a IDE
- Compatible con dispositivos PATA (IDE) de 100/133 MBps
- Compatible con dispositivos SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta dispositivos SATA/IDE ATAPI, como por ejemplo unidades ópticas de CD/DVD
- Totalmente compatible con las especificaciones Serial ATA 1,0a, con velocidades de transferencia de hasta 1,5 Gbps
- Compatible con los modos Maestro/Esclavo/Selección por Cable para dispositivos IDE
- No requiere controlador ni software

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
ID del Conjunto de Chips	SunplusIT - SPIF223A

---

#### Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	No

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	IDE (40 pines, EIDE/PATA)
	SATA (7 pines, datos)
	SP4 (4 pines, Small Drive Power)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Encendido - Rojo
-----------------	------------------

## Actividad del Disco Duro - Verde

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Humedad	HR 90%

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.4 in [61 mm]
Ancho del Producto	2.0 in [50 mm]
Altura del Producto	0.4 in [11 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

### Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102 g]

### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>Convertor SATA IDE Bidireccional</p> <p>Adaptador de Alimentación Y SP4 a LP4 Doble</p> <p>Cable SATA</p> <p>Manual de Instrucciones</p>
---------------------	---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

