

Adaptateur convertisseur bidirectionnel SATA / IDE pour disque dur

N° de produit: PATA2SATA3



Le PATA2SATA3 est un adaptateur/convertisseur bidirectionnel SATA IDE qui vous permet de connecter un lecteur ATA série à un port IDE série ou un lecteur IDE à port de carte mère SATA. Cette solution économique permet de mettre à niveau des systèmes IDE existants permettant la prise en charge de disques durs SATA ou des lecteurs optiques. L'adaptateur SATA/IDE permet d'économiser les coûts engendrés par l'achat par une carte contrôleur tout en évitant la nécessité d'installer le logement d'extension requis pour l'installation de la carte.

Outre l'installation du disque dur SATA, l'adaptateur est rétrocompatible et permet la connexion d'anciens disques IDE à une carte mère compatible SATA plus récente, facilitant ainsi la récupération des fichiers stockés sur un ancien système.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des disques SATA à une ancienne carte mère uniquement compatible avec IDE
- Permet de connecter un ancien disque IDE à une nouvelle carte mère uniquement compatible SATA, afin de récupérer des données
- Techniciens devant fréquemment travailler avec les deux types de disques sur différents types de systèmes

Spécifications techniques



- Prise en charge bidirectionnelle permettant la communication IDE vers SATA ou SATA vers IDE
- Compatible avec les appareils PATA (IDE) 100/133 Mo/s
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gb/s)
- Prise en charge des disques SATA/IDE ATAPI, tels que les disques optiques CD/DVD
- Conformité aux spécifications Serial ATA 1.0a avec vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Gb/s
- Compatible avec les modes de sélection Maître/Esclave/Câble pour les disques IDE.
- Aucun pilote ou logiciel requis

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA & IDE
ID du chipset	SunplusIT - SPIF223A

Performance

Type et débit	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	SATA (7 broches , données)
	SP4 (4 broches , alimentation disque dur)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation - Rouge
	Activité du lecteur de disque dur - Vert



Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Humidité	Humidité relative de 90 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.4 in [61 mm]
Largeur du produit	2.0 in [50 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
Poids du produit	0.7 oz [20 g]

Informations
d'emballage

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	3.6 oz [102 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur bidirectionnel SATA/IDE
	Adaptateur d'alimentation en Y SP4 vers deux LP4
	Câble SATA
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis