

Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

Productcode: PATA2SATA3



De PATA2SATA3 is een bi-directionele SATA IDE adapter/converter waarmee u een Serial ATA-schijf kunt aansluiten op een oudere IDE-poort of een IDE-schijf op een SATA-moederbord.

De SATA/IDE-adapter is een kosteneffectieve oplossing om bestaande IDE-systemen te voorzien van ondersteuning voor SATA harde schijven of optische drives. Het bespaart u niet alleen de kosten een controllerkaart te moeten kopen, maar ook de ruimte van een uitbreidingsleuf die voor de installatie van een kaart nodig zou zijn.

Naast de installatie van SATA-opslagmedia kan de adapter ook worden omgedraaid om oudere IDE-schijven te kunnen aansluiten op een modern SATA-moederbord, zodat er op eenvoudige wijze oude bestanden kunnen worden overgezet vanaf een voorgaand systeem.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit moderne SATA-schijven aan op een ouder moederbord dat alleen IDE ondersteunt
- Sluit een oudere IDE-schijf aan op een modern SATA-moederbord om gegevens te herstellen
- Technici die regelmatig moeten werken met beide soorten opslagmedia in verschillende systemen

Eigenschappen

- Bi-directionele ondersteuning voor verbinding van IDE naar SATA of SATA naar IDE

- Compatibel met PATA (IDE) media van 100/133 MB/s
- Compatibel met SATA-opslagmedia versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA/IDE ATAPI-apparaten, zoals CD/DVD optische drives
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0a specificaties met overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s
- Compatibel met de instellingen Master/Slave/Cable Select voor IDE-apparaten
- Geen drivers of software nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA & IDE
Chipsetcode	SunplusIT - SPIF223A

Prestaties

Type en snelheid	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	SATA (7-polig, data)
	SP4 (4-polig, Small Drive Power)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power - rood
	Schijfactiviteit - groen

Gebruiksomgeving



Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.4 in [61 mm]
Breedte product	2.0 in [50 mm]
Hoogte product	0.4 in [11 mm]
Gewicht product	0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [102 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Bidirectionele SATA IDE Converter
	SP4 naar 2x LP4 Y-adapter Voeding
	SATA-kabel
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

