

## Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

Product ID: PATA2SATA3



De PATA2SATA3 is een bi-directionele SATA IDE adapter/converter waarmee u een Serial ATA-schijf kunt aansluiten op een oudere IDE-poort of een IDE-schijf op een SATA-moederbord.

De SATA/IDE-adapter is een kosteneffectieve oplossing om bestaande IDE-systemen te voorzien van ondersteuning voor SATA harde schijven of optische drives. Het bespaart u niet alleen de kosten een controllerkaart te moeten kopen, maar ook de ruimte van een uitbreidingsleuf die voor de installatie van een kaart nodig zou zijn.

Naast de installatie van SATA-opslagmedia kan de adapter ook worden omgedraaid om oudere IDE-schijven te kunnen aansluiten op een modern SATA-moederbord, zodat er op eenvoudige wijze oude bestanden kunnen worden overgezet vanaf een voorgaand systeem.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Sluit moderne SATA-schijven aan op een ouder moederbord dat alleen IDE ondersteunt
- Sluit een oudere IDE-schijf aan op een modern SATA-moederbord om gegevens te herstellen
- Technici die regelmatig moeten werken met beide soorten opslagmedia in verschillende systemen

## Features

- Bi-directionele ondersteuning voor verbinding van IDE naar SATA of SATA naar IDE
- Compatibel met PATA (IDE) media van 100/133 MB/s
- Compatibel met SATA-opslagmedia versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA/IDE ATAPI-apparaten, zoals CD/DVD optische drives

- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0a specificaties met overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s
- Compatibel met de instellingen Master/Slave/Cable Select voor IDE-apparaten
- Geen drivers of software nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA & IDE
	Chipsetcode	SunplusIT - SPIF223A
<b>Prestaties</b>	Type en snelheid	SATA I (1.5 Gbps)
	RAID	No
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	SATA (7 pin, Data)
	Type connector(en)	IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	Type connector(en)	SP4 (4 pin, Small Drive Power)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	Power - rood
	LED-indicatoren	Schijfactiviteit - groen
<b>Gebbruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Opslagtemperatuur	-40C to 150C (-40F to 302F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Type behuizing	Plastic
	Lengte product	2.4 in [61 mm]
	Breedte product	2.0 in [50 mm]
	Hoogte product	0.4 in [11 mm]
	Gewicht product	0.7 oz [20 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	5.6 in [1.4 cm]
	Package Width	6.8 in [1.7 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.6 oz [102 g]

---

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	Bidirectionele SATA IDE Converter
	Meegeleverd	SP4 naar 2x LP4 Y-adapter Voeding
	Meegeleverd	SATA-kabel
	Meegeleverd	Handleiding

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

