

## Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare

Produkt ID: PATA2SATA3



PATA2SATA3 är en dubbelriktad SATA IDE-adapter/konverterare som låter dig ansluta en seriell ATA-enhet till en äldre IDE-port, eller en IDE-enhet till en SATA-port på moderkortet.

SATA/IDE-adaptorn är en kostnadseffektiv lösning vid uppgradering av befintliga IDE-system för att stöda SATA-hårddiskar eller optiska enheter och du slipper kostnaden av att köpa ett kontrollkort och använda utbyggnadskortplatsen där det skulle sitta.

Adaptorn kan även omvändas för att ansluta äldre IDE-enheter till ett nyare moderkort med SATA och gör det enklare att hämta gamla filer från tidigare system.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut nyare SATA-enheter till ett äldre moderkort som bara har stöd för IDE
- Anslut en äldre IDE-enhet till ett nytt moderkort som bara har stöd för SATA för att återställa data
- Tekniker som regelbundet arbetar med båda enhetstyperna över olika systemtyper

### Funktioner

- Dubbelriktat stöd för IDE-till-SATA eller SATA-till-IDE-kommunikation
- Kompatibel med PATA (IDE) 100/133 MBps-hårddiskar

- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) enheter
- Stöder SATA/IDE ATAPI-enheter, som t.ex. CD/DVD-enheter
- Fullt kompatibelt med seriell ATA 1.0a-specifikationer med överföringshastigheter på upp till 1,5 Gbps
- Kompatibel med vallägena master/slave/cable för IDE-enheter
- Inga drivrutiner eller program behövs

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA & IDE
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF223A

---

#### Prestanda

Typ och hastighet	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	Nej

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	SATA (7-stifts, data)
	SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Indikatorer

LED-indikatorer	Ström - Röd
	HDD-aktivitet - Grön

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-----------------	-----------------------------



Förvaringstemperatur -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)

Luftfuktighet 90% RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	2.4 in [61 mm]
Produktbredd	2.0 in [50 mm]
Produkthöjd	0.4 in [11 mm]
Produktvikt	0.7 oz [20 g]

---

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.6 oz [102 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dubbelriktad SATA IDE-konverterare
	SP4 till dubbel LP4 Y-strömadapter
	SATA-kabel
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

