


100 Mbit/s PCI Multi-Mode ST Glasvezel Ethernet Netwerkkkaart 2km

Productcode: PCI100MMST



De PCI100MMST 100 Mbit/s PCI Ethernet Glasvezel (MM ST) Netwerkkkaart biedt de perfecte oplossing voor glasvezel aan uw bureau, waarmee u een multimode ST glasvezelpoort kunt toevoegen aan uw systeem via een beschikbare standaard of low-profile PCI-slot. De Ethernet Glasvezel Netwerkkkaart is een eenvoudige oplossing voor het rechtstreeks aansluiten van een computer op een glasvezelnetwerk en kan worden geïnstalleerd in een PCI-slot. Met ondersteuning voor full-duplex en overdrachtsnelheden van 10/100 Mbit/s is deze kaart uitermate geschikt voor toepassingen waarbij een hoge bandbreedte nodig is tot op 2 km afstand. De PCI100MMST is ideaal voor beveiligde netwerken en biedt een directe glasvezelverbinding die niet onderhevig is aan elektronische interferentie zoals standaard RJ45-netwerken. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een 10/100 Mbit/s ST-glasvezelaansluiting toe aan een pc via PCI
- Voeg netwerkconnectiviteit toe aan een pc tot op 2 km afstand

- Leg een veilige verbinding tussen een pc en een glasvezelschakelaar
- Perfect voor geïntegreerde industriële signaleringssystemen en high-speed videobewaking

Eigenschappen

- Optische golflengte van 1310 nm
- Maximale glasvezelafstand van 2 kilometer
- Diagnostische hulpprogramma's voor de verbinding
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- WHQL-gecertificeerde drivers
- VLAN-beheer
- Voldoet aan de PC99, PC2001 en NET PC-vereisten
- Ondersteunt Energiebeheer voor PCI-bus 1.0/1.1 en Energiebeheer voor Netwerkapparatuur 1.0a
- Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 1.0
- Voldoet aan de PCI 2.1-normen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Glasvezel Ethernet
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6105M

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Buffergrootte	2 KB

Compatibele netwerken 100 Mbit/s		
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
	Externe poorten	1 - Glasvezel ST duplex
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Green - verbinding 1 - Groen - Activiteit
Voeding		
	Vermogensopname	1W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
	Breedte product	2.2 in [5.6 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	2.8 oz [80 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	10.6 in [27 cm]
Package Width	2.0 in [50 mm]
Package Height	6.7 in [17 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 lb [0.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI ST-glasvezel 10/100-netwerkkkaart
	1 - Low-profile bracket
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.