

3-poort PCI Low Profile 1394a FireWire Adapter

Productcode: PCI1394_2LP



Deze 3-poort PCI low-profile 1394a FireWire-adapter maakt van een PCI-slot twee externe IEEE1394a FireWire-slots (1x 6-pins, 1x 4-pins) en is beschikt ook over een interne (6-pins) FireWire-poort die in plaats van de externe 6-pins aansluiting kan worden gebruikt - een kosteneffectieve oplossing waarmee u elk FireWire400-apparaat kunt aansluiten op uw desktopcomputer.

De FireWire-kaart is compatibel met zowel Mac- als pc-computers en kan worden geïnstalleerd in computerbehuizingen met kleine of micro-vormfactor, en wordt geleverd met standaard en low profile / half-height brackets voor een eenvoudige installatie.

De FireWire400-adapter is een praktische oplossing voor het aansluiten van iPods, MP3-spelers, draagbare opslagmedia, digitale camcorders en nog veel meer op uw desktopcomputer en ondersteunt hot-swapping, zodat u uw FireWire-apparatuur gemakkelijk kunt aansluiten, verwijderen en verwisselen.

De adapter is een veelzijdige FireWire-oplossing voor videobewerking en kan worden geïnstalleerd in een 5V PCI of 3,3V PCI-x slot.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer of pc met kleine vormfactor
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI

Eigenschappen

- Twee externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Industriestandaarden	PCI 2.1
	IEEE 1394a
	OHCI
	IEEE 1394
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6307

Prestaties

Maximale	400 Mbit/s
----------	------------

overdrachtsnelheid

Connector(en)		
Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)	
Interne poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)	
Externe poorten	1 - Firewire 400 (4-polig, IEEE 1394a)	
	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)	
Software		
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 98SE, 2000	
	Windows Server® 2012, 2003	
	Mac OS® 10.x (Tested up to 10.4)	
	Linux	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten	1x vrij PCI-slot	
Notitie	De interne poort en de externe poort aan de bovenzijde delen dezelfde aansluiting, wat betekent dat van deze twee poorten er slechts een tegelijk kan worden gebruikt.Voorgemonteerd met low-profile bracket and standaard bracket meegeleverd	
Fysieke eigenschappen		
Gewicht product	4.9 oz [140 g]	
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal	1	
Lengte Verpakking	7.1 in [18 cm]	
Package Width	1.4 in [36 mm]	
Package Height	5.1 in [13 cm]	
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 lb [0.2 kg]	

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2-poort Low Profile Firewire Kaart

1 - 4-pins naar 6-pins Firewire Kabel

1 - Standaard montagebracket

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.