

PCI lågprofils 1394a FireWire-kortadapter med 3 portar

Produkt ID: PCI1394_2LP



Denna 3-port PCI lågprofil/halvhöjd 1394a FireWire-kortadapter förvandlar en PCI-kortplats på ett moderkort till två externa IEEE 1394a FireWire-kortplatser (1x6-stifts, 1x4-stifts) och ger en intern (6 stifts) FireWire-port som kan användas istället för den externa 6-stifts-kontakten - en kostnadseffektiv lösning som låter dig ansluta en FireWire 400-enhet till din dator.

1394a FireWire-kortet är kompatibelt med antingen Mac eller PC och kan installeras i chassi med formfaktor liten/mikro och inkluderar både standard och lågprofils-/halvhöjdsfästen för enkel installation.

FireWire 400 kortadapter är en praktisk lösning för att ansluta Ipodar, MP3-spelare, bärbara enheter, digitala videokameror med mera till din dator och stöder hot-swap-anslutningar som låter dig koppla in och ur din FireWire-utrustning med lätthet.

Kortadaptern är en mångsidig lösning på FireWire videoredigering och kan installeras i en PCI 5V- eller PCI-x 3,3V-kortplats.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en höghastighetsport för FireWire till en stationär dator eller en dator med liten formfaktor utan några FireWire-portar
- Anslut en digitalkamera till en dator med PCI för att ladda ned bilder och video
- Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med PCI

Funktioner

- Två externa FireWire 400-portar och en delad intern port med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- Kompatibel med standarderna IEEE 1394-1995, 2000 och OHCI 1.1
- Kompatibel med PCI-specifikationen revision 2.2
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Hel/lågprofils installeringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Industristandarder	PCI 2.1
	IEEE 1394a
	OHCI
	IEEE 1394
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6307

Prestanda

Maximal dataöverföringshastigh	400 Mbps
--------------------------------	----------

et

Kontakt(er)		
Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)	
Interna portar	1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)	
Externa portar	1 - FireWire 400 (4-stifts, IEEE 1394a)	
	1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)	

Mjukvara		
OS-kompatibilitet	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 98SE, 2000	
	Windows Server® 2012, 2003	
	Mac OS® 10.x (Tested up to 10.4)	
	Linux	

Särskilda anmärkningar/krav		
System- och kabelkrav	1 x Ledig PCI-kortplats	
Obs.	Den interna porten och den övre externa porten delar samma anslutning vilket innebär att bara en av portarna kan användas åt gången. Konfigurerad med låga fästen och standardfästen ingår	

Utseende		
Produktvikt	4.9 oz [140 g]	

Förpackning		
Förpackningsantal	1	
Paketets längd	7.1 in [18 cm]	
Package Width	1.4 in [36 mm]	
Paketets höjd	5.1 in [13 cm]	
Fraktvikt (förpackning)	0.5 lb [0.2 kg]	

Vad det är i lådan		
Ingår i paketet	1 - Lågprofils-FireWire-kort med 2 portar	

1 - 4- till 6-stifts-FireWire-kabel

1 - Fäste i helprofil

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.