

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Productcode: PCI1394_4



Deze 4-poort PCI IEEE1394 FireWire400 adapter maakt van een PCI-slot vier 6-pins IEEE1394a FireWire-poorten (1 intern, 3 extern) – een kosteneffectieve oplossing waarmee u elk FireWire400-apparaat met 6-pins connector kunt aansluiten op uw desktopcomputer. De kaart kan worden geïnstalleerd in een Mac of pc en is een praktische oplossing voor het aansluiten van iPods, MP3-spelers, draagbare harde schijven, digitale camcorders en dergelijke. De kaart ondersteunt hot-swapping, zodat u uw FireWire-apparaten gemakkelijk kunt aansluiten, loskoppelen en verwisselen, wat u tijd en moeite bespaart. De 4-poort FireWire-adapter wordt geleverd met ULEAD's videobewerkingssoftware Video Studio SE Basic, waarmee u op eenvoudige wijze video van uw digitale camcorder kunt vastleggen en bewerken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI-slot voor het overzetten van foto's en video's

- Sluit een externe FireWire-harde schijf of optische drive aan op een systeem met PCI

Eigenschappen

- 3 externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voldoet aan de IEEE 1394-1995 en 1394a-2000-normen
- Inclusief videobewerkingsset: Ulead Video Studio SE en FireWire-kabel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI (5 volt)
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	IEEE 1394-1995
	IEEE 1394a
	OHCI
	PCI 2.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6306

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits)
Interne poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Externe poorten	3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 8.6 tot 10.4 Linux 2.6 tot 4.4.x (Alleen LTS-versies)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrij PCI-slot
	Notitie	De interne poort en de externe poort aan de bovenzijde kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Er kan er slechts een tegelijk actief zijn.

Fysieke eigenschappen	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
	Hoogte product	3.1 in [8 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [70 g]

Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.5 in [16.6 cm]
	Package Width	5.6 in [14.1 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [189 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI FireWire-kaart

1 - FireWire-kabel 4pin-6pin

1 - CD met drivers en software

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.