

Carte adaptateur 3 ports PCI 1394b FireWire avec kit d'édition vidéo numérique

N° de produit: PCI1394B_3



Cette carte FireWire 3 ports PCI1394B_3 transforme un slot PCI en 2 ports FireWire 800 (IEEE 1394b) et 1 port FireWire 400 (IEEE 1394a), offrant ainsi une solution économique vous permettant de connecter des périphériques FireWire 800 et des FireWire 400 plus anciens sur votre ordinateur de bureau.

La carte adaptateur offre une solution polyvalente, elle est compatible avec les slots PCI 5 V et 3,3 V et les environnements d'exploitation 64-bit et 32-bit. Elle permet ainsi de créer un centre multimédia numérique haute vitesse pour ordinateur portable ou de connecter des périphériques FireWire exigeants, tels que les disques durs portables, les caméscopes vidéo numériques, les appareils photo numériques et les lecteurs CD-RW/DVD-RW.

Cette carte adaptateur de haute qualité est conçue pour fournir des connexions FireWire 800 et FireWire 400 fiables, qui offrent respectivement des vitesses de transfert de données de 800 Mb/s et 400 Mb/s (un slot PCI 64 bits est requis pour obtenir une vitesse de transfert de données de 800 Mb/s).

Le modèle PCI1394B_3 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'ajouter un port FireWire haute vitesse sur un ordinateur de bureau non équipé de ports FireWire.

- Permet de connecter une caméra numérique à un ordinateur de bureau compatible PCI/PCI-X pour le téléchargement des photos et des vidéos.
- Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible PCI/PCI-X.

Spécifications techniques

- Deux ports FireWire800 avec prise en charge de vitesses de transfert d'au plus 800 Mbps.
- Un port FireWire400 avec prise en charge de vitesses de transfert d'au plus 400 Mbps.
- Conformité aux normes IEEE 1394-1995, 2000, 1394b et OHCI 1.1.
- Conformité aux spécifications PCI révision 2.2.
- Compatible avec les logements 3.3V/5V, 32/64-bit PCI ou PCI-X.
- Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.
- Inclut un kit d'édition vidéo : Video Studio SE d'Ulead et câble FireWire.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	3
Interface	FireWire 400 (1394a) FireWire 400 (1394a)
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard
Normes de l'industrie	PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
ID du chipset	Texas Instruments - 3AA651W

Performance

Vitesse max. de transfert de données	800 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 64 bits)
Ports externes	FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b)

FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 Mac OS® 10.2.x Linux 2.4
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Unused PCI slot
---	-----------------

Le modèle PCI1394B_3 doit être installé dans un slot PCI 64 bits pour atteindre une vitesse de transfert de 800 Mb/s. Dans un slot PCI 32 bits, la vitesse de transfert de données par défaut de la carte est de 400 Mb/s pour tous les périphériques connectés, y compris les appareils FireWire 800

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	6.6 in [16.7 cm]
Largeur du produit	0.7 in [18 mm]
Hauteur du produit	3.9 in [99 mm]
Poids du produit	3.1 oz [89 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	1.6 in [40 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Poids brut	10.2 oz [290 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Carte PCI FireWire
-----------------------	--------------------



Câble FireWire

CD de logiciel

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

