

3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Productcode: PCI1394B_3



De PCI1394B_3 3-poorts PCI FireWire adapterkaart verandert een PCI-sleuf in 2 FireWire 800 (IEEE 1394b) poorten en 1 FireWire 400 (IEEE 1394a) poort - een voordelige oplossing waarmee u FireWire 800 apparaten en oudere FireWire 400 apparaten op uw desktopcomputer kunt aansluiten.

Als veelzijdige FireWire oplossing is deze kaart geschikt voor zowel 5v als 3,3v PCI-sleuven en voor 64-bit en 32-bit besturingssystemen, waardoor u eenvoudig een high-speed digitaal media center voor uw laptop kunt maken of veeleisende FireWire randapparaten kunt aansluiten zoals draagbare harde schijven, DV-camcorders, digitale camera's en CD-RW/DVD-RW schijven.

Deze hoogwaardige adapterkaart is ontworpen voor betrouwbare FireWire 800 en FireWire 400 aansluitingen, biedt datatransmissiesnelheden van 800 Mbps resp. 400 Mbps (een 64-bit PCI-sleuf is vereist voor een datatransmissiesnelheid van 800 Mbps).

De PCI1394B_3 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI/PCI-X voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI/PCI-X

Eigenschappen

- Twee FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een FireWire400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Compatibel met 3,3V/5V, 32/64-bits PCI of PCI-X
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief videobewerkingsset: Ulead Video Studio SE en FireWire-kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	3
Interface	FireWire 400 (1394a) FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
Chipsetcode	Texas Instruments - 3AA651W

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 64-bits)
Externe poorten	Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 Mac OS® 10.2.x Linux 2.4
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Unused PCI slot De PCI1394B_3 moet worden geïnstalleerd in een 64-bit PCI-sleuf om een datatransmissiesnelheid van 800 Mbps te behalen. In een 32-bit PCI-sleuf biedt de kaart standaard 400 Mbps als datatransmissiesnelheid voor alle aangesloten randapparaten, inclusief FireWire 800 apparaten
---------------------------	--

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	6.6 in [16.7 cm]
Breedte product	0.7 in [18 mm]
Hoogte product	3.9 in [99 mm]
Gewicht product	3.1 oz [89 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	1.6 in [40 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.2 oz [290 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI FireWire-kaart FireWire-kabel Software-CD
-------------	---



Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

