

2b 1a PCI 1394b FireWire-kortadapter, 3 portar, med DV redigeringssats

Produkt ID: PCI1394B_3



PCI1394B_3 PCI FireWire adapterkort med 3 portar gör om en PCI-kortplats till 2 FireWire 800-portar (IEEE 1394b) och 1 FireWire 400-port (IEEE 1394a). En kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att ansluta FireWire 800-enheter, och äldre FireWire 400-enheter, till din stationära dator.

Som en mångsidig FireWire-lösning fungerar adapterkortet i både 5v och 3,3v PCI-ingångarna och i både 64-bit och 32-bit driftsmiljö, vilket gör det enkelt att skapa ett laptopbaserat mediacenter med hög hastighet, eller ansluta krävande perifera enheter med FireWire såsom externa hårddiskar, DV-kameror, digitalkameror och CD-RW/DVD-RW-diskar.

Detta högkvalitativa adapterkort är utformat för att ge pålitliga anslutningar via FireWire 800 och FireWire 400, med dataöverföringar på 800 Mbps och 400 Mbps respektive (en 64-bitars PCI-kortplats krävs för att uppnå dataöverföringar på 800 Mbps).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en höghastighets FireWire-port till en stationär dator utan några FireWire-portar

- Koppla din digitala kamera till en PCI/PCI-X-aktiverad stationär dator för att ladda ned bilder och videoklipp
- Koppla en extern höghastighetshårddisk till ett PCI/PCI-X-aktiverat system

Funktioner

- Två FireWire 800-portar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 800 Mbps
- En FireWire 400-port med stöd för överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- Uppfyller standarderna IEEE 1394-1995, 2000, 1394b och OHCI 1.1
- Kompatibel med PCI-specifikationen revision 2.2
- Kompatibel med 3,3V/5V, 32/64-bit PCI eller PCI-X kortplats
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Inkluderar videoredigeringssats: Ulead Video Studio SE och FireWire-kabel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	3
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil
Industristandarder	PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
Chipset-ID	Texas Instruments - 3AA651W

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	800 Mbps
----------------------------------	----------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 64-bitars)
----------------	---

Externa portar	1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)
	2 - FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11
	Mac OS® 10.2.x
	Linux 2.4

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Oanvänd PCI-kortplats
	The PCI1394B_3 must be installed in a 64-bit PCI slot to achieve 800 Mbps data transfer rates. In a 32-bit PCI slot, the card defaults to 400 Mbps as the data transfer speed for all attached peripherals, including FireWire 800 devices

Utseende

Färg	Grön
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	6.6 in [16.7 cm]
Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöjd	3.9 in [9.9 cm]
Produktvikt	3.1 oz [89 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.1 in [20.6 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.6 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.5 oz [240.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI FireWire-kort
	1 - FireWire-kabel
	1 - Programskiva
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.