


Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches

N° de produit: PCI1394MP



Cette carte PCI FireWire 1394 4 ports (3 externes/1 interne) vous permet de connecter des iPod, des lecteurs MP3, des lecteurs portables, des caméscopes numériques et plus encore à votre ordinateur de bureau.

La carte FireWire prend en charge l'échange à chaud, vous permettant de brancher, de débrancher et d'échanger vos périphériques FireWire en toute facilité.

D'un fonctionnement garanti avec les PC et les MAC, la carte PCI FireWire 4 ports bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à VIE GRATUITE. De plus, l'adaptateur offre des supports d'encombrement standard et de faible encombrement/demi-hauteur pour s'adapter aux systèmes Slimline ou compacts.

Remarque : Si vous avez besoin d'un logiciel d'édition vidéo numérique, StarTech.com offre un kit FireWire complet contenant notre carte PCI1394_4. Ce logiciel est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows uniquement.

Certifié WHQL, il est conçu pour fonctionner avec Microsoft Windows XP

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau standard ou compact sans ports FireWire.
- Connectez un appareil photo numérique à un ordinateur de bureau doté d'une fente PCI afin de télécharger des photos et des vidéos
- Connectez un disque dur ou un lecteur optique FireWire externe à un système compatible PCI

Spécifications techniques

- 4 ports FireWire 400 (3 externes, 1 interne partagé) avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 400 Mb/s
- Conforme aux normes IEEE 1394a - 2000, ainsi que 1394-1995
- Inclut un support d'installation de faible encombrement
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	3
Interface	FireWire 400 (1394a)
Type de bus	PCI (5 volts)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Normes de l'industrie	PCI 2.1 IEEE 1394a OHCI
ID du chipset	Texas Instruments - TSB12LV26

Performance

Vitesse max. de transfert de données	400 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI (5 V , 32 bits)
Ports internes	1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)
Ports externes	3 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (testé jusqu'à 10.4) Linux 3.5.x et plus Versions LTS uniquement
Certifié Microsoft WHQL	Oui

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.8 in [12.3 cm]
Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Hauteur du produit	3.9 in [10 cm]
Poids du produit	1.9 oz [53.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	4.5 oz [128.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI FireWire
-----------------------	------------------------

1 - Support de faible encombrement

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis