


Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne

ID prodotto: PCI1394MP



La scheda adattatore FireWire 1394 PCI (3 esterne/1 interna) a 4 porte permette la connessione a computer desktop di dispositivi come iPod, lettori MP3, unità portatili, videocamere digitali e altro.

La scheda adattatore FireWire supporta la funzione hot-swap, per inserire, estrarre e scambiare con facilità le periferiche FireWire.

La scheda adattatore FireWire PCI a 4 porte prevede garanzia di funzionamento su PC e Mac. L'adattatore, inoltre, comprende staffe di montaggio a basso profilo/mezza altezza e profilo standard per adattarsi ad applicazioni con sistemi a fattore di forma slimline o ridotto.

Nota: Se si desidera aggiungere un software di editing video digitale, StarTech.com offre un kit FireWire completo insieme alla scheda PCI1394_4. Il software è compatibile solo con sistemi operativi Windows.

Certificata WHQL - Progettata per il funzionamento con Microsoft Windows XP

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un computer desktop con fattore di forma ridotto o completo, sprovvisto di porte FireWire
- Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con slot PCI per scaricare fotografie e filmati
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno via FireWire o lettore ottico a un sistema dotato di PCI

Caratteristiche

- 3 porte FireWire400 esterne, 1 interna condivisa con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
- Conforme a IEEE 1394a - 2000 e agli standard 1394-1995
- Staffa di installazione basso profilo inclusa
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	3
Interfaccia	FireWire 400 (1394a)
Tipo bus	PCI (5 Volt)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Standard del settore	PCI 2.1
	IEEE 1394a
	OHCI
ID chipset	Texas Instruments - TSB12LV26

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	400 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI (5V, a 32 bit)
Porte interne	1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)
Porte esterne	3 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (testato fino a 10.4) Linux 3.5.x e versioni successive - Solo Versioni LTS
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.8 in [12.3 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	3.9 in [10 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [53.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella	1 - Scheda FireWire PCI
---------------	-------------------------

confezione

1 - Staffa basso profilo

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.