


## 4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern

Productcode: PCI1394MP



Met deze 4-poorts (3 extern/1 intern) PCI 1394 FireWire adapterkaart kunt u iPods, MP3-spelers, draagbare schijven, digitale camcorders en nog veel meer op uw desktopcomputer aansluiten.

De FireWire adapterkaart ondersteunt hot-swapping, zodat u uw FireWire randapparaten gemakkelijk kunt aansluiten, loskoppelen en vervangen.

De 4-poorts PCI FireWire adapterkaart werkt gegarandeerd met pc's en Mac's en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com en GRATIS LEVENSLANGE technische ondersteuning. Bovendien worden bij de adapter zowel standard-profile en low-profile/halfhoge steunen geleverd voor de aansluitingen op slimline of kleine-vormfactoriesysteemtoepassingen.

NB: Als u digitale videobewerkingssoftware nodig hebt, biedt StarTech.com een complete FireWire-set voor onze PCI1394\_4-kaart. Deze software is uitsluitend compatibel met Windows besturingssystemen.

WHQL gecertificeerd - Ontworpen voor gebruik met Microsoft Windows XP

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een standaard pc of desktopcomputer met kleine vormfactor zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI-slot voor het overzetten van foto's en video's

- Sluit een externe FireWire-harde schijf of optische drive aan op een systeem met PCI

## Eigenschappen

- 3 externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voldoet aan de IEEE 1394-1995 en 1394a-2000-normen
- Inclusief low-profile montagebracket
- Plug-and-play en hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	3
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI (5 volt)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	PCI 2.1 IEEE 1394a OHCI
Chipsetcode	Texas Instruments - TSB12LV26

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
-----------------------------	------------

---

### Connector(en)

Type connector(en)	PCI (5 V, 32-bits)
Interne poorten	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Externe poorten	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

---

### Software



Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (getest tot 10.4) Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

---

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	4.8 in [12.3 cm]
Breedte product	0.7 in [18 mm]
Hoogte product	3.1 in [80 mm]
Gewicht product	1.9 oz [53 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [122 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI FireWire-kaart Low-profile bracket Handleiding
-------------	----------------------------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

