


PCI 1394a FireWire-kortadapter med 4 portar – 3 externa 1 intern

Produkt ID: PCI1394MP



Den här PCI 1394 FireWire kortadaptern med 4 portar (3 externa/1 intern) gör det möjligt att ansluta Ipodar, MP3-spelare, bärbara enheter, digitala videokameror etc. till din stationära dator.

FireWire-kortadaptern stödjer hot-swapping så att du enkelt kan ansluta, koppla bort och byta ut din FireWire-kringutrustning.

Fungerar garanterat med både PC- och Mac-datorer. Adaptern ger dessutom både standardprofils- och lågprofils/halv-höjdsfästen för att kunna anpassas till kompakta systemapplikationer eller systemapplikationer med liten formfaktor.

Obs.: Om du behöver redigeringsprogram för digitala videoklipp, erbjuder StarTech.com en komplett FireWire-sats med vårt PCI1394_4-kort. Denna mjukvara är endast kompatibel med Windows-system.

WHQL certifierad - framtagen för att fungera med Microsoft Windows XP

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en höghastighets FireWire-port till en stationär dator med stor eller liten formfaktor utan några FireWire-portar
- Koppla en digital kamera till en stationär dator med PCI-kortplats för att ladda ner bilder och videoklipp
- Anslut en extern FireWire-hårddisk eller optisk enhet till ett PCI-aktiverat system

Funktioner

- 3 externa, 1 delad intern FireWire-400 port med stöd för dataöverföringshastigheter upp till 400 Mbps
- Uppfyller standarderna IEEE 1394a - 2000 liksom 1394-1995
- Installeringsfäste för lågprofiler medföljer
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	3
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	PCI (5 volt)
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Industristandarder	PCI 2.1
	IEEE 1394a
	OHCI
Chipset-ID	Texas Instruments - TSB12LV26

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	400 Mbps
----------------------------------	----------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI (5 V, 32-bitars)
----------------	--------------------------

	Interna portar	1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)
	Externa portar	3 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (tested up to 10.4) Linux 3.5.x and up - LTS Versions only
	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
Utseende		
	Färg	Grön
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	4.8 in [12.3 cm]
	Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöjd	3.9 in [10 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [53.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]
	Paketets bredd	5.6 in [14.3 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.5 oz [128.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - PCI FireWire-kort 1 - Lågprofilsfäste 1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.