

1 Parallele Poort PCI Adapterkaart

Productcode: PCI1P2



De PCI1P2 Parallele Poort PCI-kaart voegt een ECP/EPP/SPP/BPP IEEE 1284 poort toe aan uw pc, met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 1,8 Mbit/s. Deze veelzijdige kaart is compatibel met PCI- of PCI-X-uitbreidingsslots (3,3/5V, 32/64-bit) en biedt een eenvoudige plug-and-play installatie met ondersteuning en drivers voor een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows® 7, Server 2008 R2, DOS® onder XP, Linux® en nog veel meer. Met de parallelle PCI-kaart is ook het delen van IRQ's en hot-swapping mogelijk, wat zorgt voor een gemakkelijke, probleemloze aansluiting van parallelle randapparatuur. Dit product geldt als vervanging voor onze PCI1P-kaart. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit verschillende parallelle randapparatuur aan via de PCI/PCI-X-slot van een computer, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
- Overdrachtsnelheden tot 1,8 Mbit/s
- Ondersteunt 64-bit PCI-X en 32-bit PCI-slots
- Eenvoudige plug-and-play installatie met automatische toewijzing van I/O-adressen en IRQ's
- Ondersteuning voor Microsoft Windows®, Linux en DOS

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Certificaties	EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
Industriestandaarden	IEEE-1284, PCI versie 3.0, 2.3, 2.2, 2.1
Chipsetcode	Sunix - SUN1989

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,8 Mbit/s
FIFO	16 Byte
Ondersteunde protocollen	BPP, ECP, EPP, SPP

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
	Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
	Linux 2.4.x / 2.6.x
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	PC met een vrije PCI/PCI-X-slot
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	2.5 in [6.3 cm]
Gewicht product	1.7 oz [48 g]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.1 kg]
Wat wordt er	

meegeleverd

Meegeleverd

1 - PCI parallelle kaart

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.