


Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle - Faible encombrement - Low profile

N° de produit: PCI1P_LP



La carte adaptateur parallèle PCI1P_LP1 1 port faible encombrement permet d'ajouter un port IEEE 1284 à votre ordinateur faible encombrement, offrant des vitesses de transfert d'au plus 2,7 Mbps, soit jusqu'à 3 fois supérieures aux ports parallèles intégrés. La conception compacte de la carte adaptateur permet une adaptation dans les boîtiers d'ordinateur à facteur de forme réduit ; un support pleine hauteur est également inclus pour une adaptation dans toutes les installations.

L'installation s'effectue en toute facilité avec la prise en charge « prêt-à-l'emploi » et les pilotes pour Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® et Linux®. Le partage d'interruption IRQ et les capacités de remplacement à chaud garantissent des connexions pratiques et sans effort à tout périphérique parallèle. Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Spécifications techniques

- Compatible avec les systèmes faible encombrement.
- Prise en charge de EPP, ECP, SPP et BPP.

- Le partage d'interruption IRQ permet de supprimer les conflits entre plusieurs cartes.
- La vitesse de transfert de données d'au plus 1,5 Mbps.
- Installation facile, « prêt-à-l'emploi ».
- Scripts d'installation disponibles pour Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 et Mandrake 8.2.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	1
Interface	Parallèle
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Faible encombrement (support standard inclus)
Style de port	Intégré à la carte
Normes de l'industrie	PCI 2.1
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
ID du chipset	ASIX - MCS9805CV

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports externes	DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
--------------------------------------	--

Notes
spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	Unused PCI slot
---	-----------------

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Hauteur du produit	2.2 in [55.0 mm]
Poids du produit	1.7 oz [49.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Poids brut	4.7 oz [132.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Carte PCI parallèle faible encombrement
	Support de hauteur standard
	CD de pilote
	Manuel

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

