


Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

ID prodotto: PCI1P_LP



La scheda parallela PCI basso profilo PCI1P_LP a 1 porta aggiunge una porta IEEE 1284 a PC con fattore di forma ridotto con velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps, tre volte più veloce delle porte parallele integrate. La scheda presenta un design a basso profilo adatto a case di computer con fattore di forma ridotto includendo al contempo una staffa ad altezza completa per adattarsi a qualsiasi installazione. Semplicità di installazione grazie al supporto plug-and-play e driver per Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® e Linux®. Le funzioni di condivisione IRQ e hot-swap assicurano collegamenti convenienti e privi di grovigli a qualsiasi periferica parallela. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

Caratteristiche

- Compatibile con sistemi a basso profilo
- Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
- La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
- Semplice installazione plug-and-play
- Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
	PCI 2.1
ID chipset	ASIX - MCS9805CV

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Linux 3.5.x to 4.11.x Solo Versioni LTS

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Peso prodotto	1.7 oz [49.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [132.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda parallela PCI a basso profilo
	1 - Staffa profilo standard
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.