


## 1 Parallele Poort Low Profile PCI Adapterkaart

Productcode: PCI1P\_LP



De PCI1P\_LP 1 Parallele Poort Low Profile PCI Adapterkaart voegt een IEEE1284 parallele poort toe aan uw pc, met overdrachtsnelheden tot 2,7 Mbit/s – tot 3 keer sneller dan on-board parallele poorten! De adapterkaart heeft een low profile ontwerp geschikt voor computerbehuizingen met kleine vormfactor, maar wordt ook geleverd met een standaard bracket, en kan zo worden aangepast aan elke installatie.

Installatie is snel gebeurd via plug-and-play en stuurprogramm's voor Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® en Linux®. Het delen van IRQ's en hot-swapping zorgen voor een gemakkelijke, probleemloze aansluiting van parallele randapparatuur.

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

### Eigenschappen

- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s

- Het delen van IRQ's voorkomt conflicten tussen meerdere kaarten
- Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
- Compatibel met low profile systemen
- Installatie-scripts beschikbaar voor Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 en Mandrake 8.2

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	PCI 2.1
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
Chipsetcode	ASIX - MCS9805CV

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
-----------------------------	------------

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	DB-25 (25-polig, D-Sub)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
--------------------	--



Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
Fysieke eigenschappen		
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
	Breedte product	0.8 in [20.0 mm]
	Hoogte product	2.2 in [55.0 mm]
	Gewicht product	1.7 oz [49.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.2 in [31.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	Low Profile PCI Parallele Kaart
		Driver-CD
		Handleiding
		Standaard bracket

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

