


Lågprofils PCI parallell kortadapter med 1 port

Produkt ID: PCI1P_LP



Med det parallella PCI1P_LP lågprofils PCI-kortadaptern (1 port) lägger du till en IEEE 1284-port till din PC med liten formfaktor. Kortadaptern har dataöverföringshastigheter på upp till 1,5 Mbps - upp till 3 gånger snabbare än de inbyggda parallella portarna. Kortadaptern har en lågprofilsdesign som passar små chassin samtidigt som den inkluderar ett fullhöjdsfäste för att kunna anpassas till alla installationer.

Den är enkel att installera och har stöd för plug and play och drivrutiner för Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 95, 95, NT4, DOS® och Linux®. IRQ-delning och möjlighet till byte under körning garanterar en praktisk och problemfri anslutning till alla möjliga parallella kringutrustningar.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ansluter alla möjliga parallella kringutrustningar inklusive skrivare, skannrar, CD-R/WS:s, Zip® enheter och minneskortläsare

Funktioner

- Enkel plug-and-play-installation
- Dataöverföringshastigheter på upp till 1,5 Mbps

- IRQ-delning tar bort konflikter mellan flera kort
- Stödjer EPP, ECP, SPP och BPP
- Kompatibel med lågprofilssystem
- Installationskript finns tillgängligt för Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 och Mandrake 8.2

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	PCI 2.1
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
Chipset-ID	ASIX - MCS9805CV

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.5 Mbps
----------------------------------	----------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
Externa portar	DB-25 (25-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
-------------------	--

Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	Oanvänd PCI-kortplats
--------------------------	-----------------------

Utseende

Kabinettyp	Stål
Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [20.0 mm]
Produkt höjd	2.2 in [55.0 mm]
Produktvikt	1.7 oz [49.0 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [132.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	Parallellt lågprofils PCI-kort
	Drivrutin CD
	Bruksanvisning
	Standardprofilfäste

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

