


Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

ID del Producto: PCI1PECP



La tarjeta adaptadora de puerto paralelo EPP/ECP de alto rendimiento basada en PCI se puede instalar en una ranura PCI de un computador para añadir un puerto paralelo IEEE 1284. Es una manera eficaz y económica de conectar dispositivos paralelos al computador alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps (hasta 3 veces mas rápido que con puertos paralelos integrados).

La tarjeta adaptadora soporta comunicaciones paralelas EPP, ECP, SPP y BPP y se puede instalar fácilmente en prácticamente cualquier PC. Dispone de soporte para Windows® y Linux, además de las funciones IRQ compartida y plug and play que garantizan conexiones adecuadas y confiables a cualquier periférico provisto de un puerto paralelo.

La tarjeta adaptadora PCI de puerto paralelo constituye una solución completa de doble perfil, ya que ofrece un soporte estándar y un soporte de perfil bajo/altura media para adaptarse a aplicaciones de sistemas de factor de forma pequeña o delgada.

Está respaldada por la garantía y el soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectoras de tarjetas de memoria

Características

- Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
- Incluye soporte estándar y de perfil bajo
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps
- IRQ compartida para eliminar conflictos entre tarjetas
- Fácil instalación plug and play
- Guías de instalación disponibles para Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 y Mandrake 8.2

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	PCI 2.2
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
ID del Conjunto de Chips	ASIX - MCS9805CV

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5 Mbps

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)

Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux 3.5.x y superior versiones LTS solamente

Certificado WHQL de Microsoft Sí

Características Físicas

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.7 in [12.0 cm]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 4.7 in [12.0 cm]

Peso del Producto 1.9 oz [54.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [134.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Paralelo 1 Puerto

1 - Soporte de Perfil Bajo para PCI

1 - CD del Controlador

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.