


Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle

N° de produit: PCI1PECP



Cette carte adaptateur parallèle de haute performance EPP/ECP basée sur PCI peut être installée dans un logement PCI d'un ordinateur, afin d'ajouter un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur. Elle offre une solution efficace pour connecter des appareils parallèles à l'ordinateur, avec des vitesses de transfert de données d'au plus 1,5 Mbps (jusqu'à trois fois supérieures aux ports parallèles intégrés).

La carte adaptateur prend en charge des communications parallèles EPP, ECP, SPP et BPP ; elle s'installe facilement dans quasiment tous les ordinateurs. La carte prend en charge Windows® et Linux® ; le partage d'interruption IRQ et les capacités « prêt-à-l'emploi » permettent en outre des connexions pratiques et faciles à tout périphérique parallèle.

La carte adaptateur parallèle PCI est une solution double profil complète, elle inclut un support standard et faible encombrement/demi-hauteur permettant l'adaptation d'applications système compactes ou à facteur de forme petit.

Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Spécifications techniques

- Prise en charge de EPP, ECP, SPP et BPP.
- Support standard et faible encombrement inclus.
- La vitesse de transfert de données d'au plus 1,5 Mbps.
- Le partage d'interruption IRQ permet de supprimer les conflits entre plusieurs cartes.
- Installation facile, « prêt-à-l'emploi ».
- Scripts d'installation disponibles pour Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 et Mandrake 8.2.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	1
Interface	Parallèle
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Style de port	Intégré à la carte
Normes de l'industrie	PCI 2.2
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
ID du chipset	ASIX - MCS9805CV

Performance

Vitesse max. de	1,5 Mbit/s
-----------------	------------

transfert de données

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)

Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifié Microsoft WHQL Oui

Caractéristiques physiques

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.8 in [17.2 cm]

Largeur du Paquet 5.7 in [14.4 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 4.7 oz [134.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte parallèle PCI 1 port

1 - Support PCI faible encombrement

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis