


## Scheda parallela PCI a 1 porte

ID prodotto: PCI1PECP



Questa scheda parallela EPP/ECP basata su PCI a prestazioni elevate può essere installata sullo slot PCI di un computer per aggiungere una porta parallela IEEE 1284 al PC. Un modo conveniente per collegare dispositivi paralleli al computer con velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps (fino a 3 volte più veloce delle porte parallele su scheda). L'adattatore scheda supporta le comunicazioni parallele EPP, ECP, SPP e BPP ed è semplice da installare praticamente su qualsiasi PC. La scheda supporta Windows® e Linux®, inoltre le funzioni di condivisione IRQ e plug-and-play assicurano collegamenti convenienti e privi di grovigli a qualsiasi periferica parallela. Una soluzione a doppio profilo completa, la scheda parallela PCI offre sia una staffa standard che staffe a basso profilo/metà altezza per adattarsi ad applicazioni di sistemi con fattore di forma slim o ridotto. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

## Caratteristiche

- Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
- Staffa standard e a basso profilo inclusa
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
- La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
- Semplice installazione plug-and-play
- Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	PCI 2.2
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
ID chipset	ASIX - MCS9805CV

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
--	----------

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
-------------------	---

Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019  Linux 3.5.x to 4.11.x Solo Versioni LTS
Certificato Microsoft WHQL	Sì

---

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [54.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [134.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda parallela PCI a 1 porte  1 - Staffa PCI a basso profilo  1 - CD con i driver  1 - Manuale di istruzioni
--------------------------	--

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.