


Parallella PCI-kortadapter med 1 port

Produkt ID: PCI1PECP



Den här högpresterande PCI-baserade EPP/ECP parallellkortadaptern kan installeras i en dators PCI-kortplats för att lägga till en parallell IEEE 1284 port till din PC. Det är ett kostnadseffektivt sätt att koppla parallella enheter till datorn. Den har dataöverföringshastigheter upp till 1,5 Mbps (upp till 3 gånger snabbare än inbyggda parallella portar).

Kortadaptern stödjer EPP, ECP, SPP och BPP parallella kommunikationsmedel och är enkel att installera i stort sett vilken PC som helst. Kortet stödjer Windows® och Linux® samt IRQ-delning och möjlighet till plug and play som garanterar bekväm och problemfri anslutning till vilken parallell kringutrustning som helst.

Det är en komplett lösning för dubbelprofiler. Den parallella PCI-kortadaptern har dessutom både standardfästen och lågprofils/halv-höjdsfästen för att anpassa till kompakta systemapplikationer eller systemapplikationer med liten formfaktor.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ansluter alla möjliga parallella kringutrustningar inklusive skrivare, skannrar, CD-R/WS:s, Zip® enheter och minneskortläsare

Funktioner

- Stödjer EPP, ECP, SPP och BPP
- Fästen för standard- och lågprofiler medföljer
- Dataöverföringshastigheter på upp till 1,5 Mbps
- IRQ-delning tar bort konflikter mellan flera kort
- Enkel plug-and-play-installation
- Installationsskript finns tillgängligt för Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 och Mandrake 8.2

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	PCI 2.2
	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
Chipset-ID	ASIX - MCS9805CV

Prestanda

Maximal	1.5 Mbps
---------	----------

dataöverföringshastighet

Kontakt(er)		
Kontakttyp(er)	1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)	
Externa portar	1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub)	
Mjukvara		
OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only	
Microsoft WHQL-certifierad	Ja	
Utseende		
Kabinetttyp	Stål	
Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]	
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]	
Produkthöjd	4.7 in [12.0 cm]	
Produktvikt	1.9 oz [54.0 g]	
Förpackning		
Förpackningsantal	1	
Paketets längd	6.8 in [17.2 cm]	
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]	
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]	
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [134.0 g]	
Vad det är i lådan		
Ingår i paketet	1 - Parallellt PCI-kort med 1 port 1 - Lågprofils PCI-fäste 1 - Drivrutin CD	

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.