


1 Parallele Poort PCI Adapterkaart met Instelbaar Adres

Productcode: PCI1PM



De PCI1PM PCI parallelle kaart voegt een IEEE 1284 parallelle poort met instelbaar I/O-adres en veel functies toe aan uw systeem via een PCI-uitbreidingsslot. Deze parallelle kaart bespaart u de kosten van dure upgrades van oudere hardware, daar deze kan worden geïnstalleerd en geconfigureerd met oudere geheugenbereiken (278, 378 en 3BC ISA-adressen) onder DOS® en Windows®-besturingssystemen, voor compatibiliteit met oudere apparaten zoals dongles die gebruik maken van een specifiek geheugenbereik. De kaart ondersteunt ook standaard installaties, met plug-and-play WHQL-gecertificeerde drivers voor Windows® en ondersteuning voor DOS® en Linux®. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer oudere randapparatuur zoals dongles voor softwarebeveiliging, JTAG-chip programmeurs, data-acquisitie, procescontrole voor machines en wetenschappelijke meetsystemen die specifieke I/O-geheugenbereiken nodig hebben
- Aansluiten van verschillende parallelle randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- Instellen van het I/O-geheugenbereik mogelijk voor gebruik met oudere randapparatuur (oudere ISA-adressen 278, 378 en 3BC)

- Universele PCI-kaart ondersteunt 32/64-bit 3,3/5V PCI/PCI-X-slots
- Automatisch omschakelen tussen EPP, ECP, SPP en BPP
- Overdrachtsnelheden tot 1,8 Mbit/s
- Uiterst lage vermogensopname

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	BPP/ECP/EPP/SPP IEEE-1284
Chipsetcode	Sunix - UL7512EQ

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,8 Mbit/s
FIFO	16 byte

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® DOS, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja



Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Unused PCI slot
Notitie	Ondersteunt het instellen van I/O op oudere 278, 378 en 3BC ISA-adressen

Voeding

Vermogensopname	0.033W
-----------------	--------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Geel
Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
Breedte product	2.4 in [61 mm]
Hoogte product	0.5 in [13 mm]
Gewicht product	2.6 oz [75 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.4 oz [180 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI parallele kaart
-------------	---------------------



Low-profile-bracket

Driver-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

