

Parallell PCI-kortadapter med 1 port och ommappbar adress

Produkt ID: PCI1PM



Det PCI1PM ommappbara parallella PCI-kortet med 1 port lägger till en parallell I/O-mappad IEEE 1284-port till systemet genom en PCI-utbyggnadskortplats.

Detta ommappbara parallella kort besparar dig tid och pengar vid uppgradering av äldre hårdvara och kan installeras och konfigureras med äldre minnesintervall (de äldre ISA-adresserna 278, 378 och 3BC) med DOS® och Windows® för kompatibilitet med äldre enheter som t.ex. säkerhetsdonglar som kräver ett visst I/O-minnesintervall för att fungera.

Kortet har även stöd för vanliga installationer med plug-and-play-WHQL-certifierade drivrutiner för Windows® samt stöd för DOS® och Linux®.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installera äldre tillägg som t.ex. mjukvaruskyddande donglar, JTAG-chipprogrammerare, dataåtkomst, processkontroll av maskiner samt vetenskapliga mätsystem som behöver dessa I/O-intervall
- Ansluter alla möjliga parallella kringutrustningar inklusive skrivare, skannrar, CD-R/WS:s, Zip® enheter och minneskortläsare

Funktioner

- Stöder ommappning av I/O-minnesintervall för äldre tillägg (de äldre ISA-adresserna 278, 378 och 3BC)
- Universellt PCI-kort stöder 32-/64-bit, PCI/PCI-X, 3,3/5 V-kortplatser
- Auto-växling mellan EPP-, ECP-, SPP- och BPP-lägen
- Dataöverföringshastigheter på upp till 1,8 Mbps
- Ultralåg strömåtgång

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	BPP/ECP/EPP/SPP IEEE-1284
Chipset-ID	Sunix - UL7512EQ

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1,8 Mbps
FIFO	16 byte

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
Externa portar	DB-25 (25-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
-------------------	--

Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Microsoft
WHQL-certifierad Ja

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Oanvänd PCI-kortplats

Obs. Stöder ommappning av I/O till de äldre ISA-adresserna
278, 378 och 3BC

Ström

Strömförbrukning 0.033W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH

Utseende

Färg Gul

Produktlängd 4.8 in [12.1 cm]

Produktbredd 2.4 in [61 mm]

Produkthöjd 0.5 in [13 mm]

Produktvikt 2.6 oz [75 g]

Förpackning

Package Length 8.0 in [20.3 cm]

Package Width 5.8 in [14.7 cm]

Package Height 1.6 in [41 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.4 oz [180 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet Parallellt PCI-kort



Fäste i lågprofil

Drivrutin CD

Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

