


## 1-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Productcode: PCI1S550



De PCI1S550 16550 seriële PCI-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-sleuf om één RS232 seriële poort toe te voegen - een voordelige oplossing voor de aansluiting van elk nieuw serieel apparaat of een oud serieel apparaat, met een datatransmissiesnelheid tot 115,2 Kbps.

De PCI-kaart voor 1 seriële poort is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op uw systeem, ondersteunt IRQ sharing en werkt naadloos samen met Windows®, DOS® en Linux® platforms.

Als comfortabele, gemakkelijk te installeren oplossing kan de seriële PCI-kaart in enkele minuten worden aangesloten dankzij de eenvoudige plug & play installatie en wordt gedekt door levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)

- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

## Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits serieel formaat
- Even, oneven, geen, space- en mark-pariteit

---

### Hardware

|                      |   |
|----------------------|---|
| Garantiebeleid       | Lifetime                                      |
| Poorten              | 1   |
| Interface            | Serieel                                       |
| Bus type             | PCI (5 volt)                                  |
| Kaarttype            | Standaard bracket (incl. low profile bracket) |
| Poorttype            | Geïntegreerd op kaart                         |
| Industriestandaarden | PCI 2.1                                       |
| Chipsetcode          | ASIX - MCS9820CV                              |

---

### Prestaties

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Seriële protocol | RS-232       |
| Max. baudrate    | 115,2 kbit/s |



MTBF 6,548,788 Hours

---

Connector(en)

Type connector(en) PCI (5 V, 32-bits)

Externe poorten DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

Software

Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)

Vochtigheid 5~85% RH

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 0.8 in [20.0 mm]

Hoogte product 4.7 in [12.0 cm]

Gewicht product 1.8 oz [52.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.9 in [17.4 cm]

Package Height 1.3 in [32.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 4.6 oz [130.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1-poort PCI Seriële Kaart



Low Profile PCI Bracket

Driver-CD

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

