


## PCI RS232 seriell-kortadapter med 1 port och 16550 UART

Produkt ID: PCI1S550



Seriella PCI1S550 16550 PCI-kortet kan installeras i en PCI-kortplats för att lägga till en seriell RS232-port. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta nya enheter eller äldre seriella enheter med dataöverföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps.

PCI-kortet med 1 seriell port är perfekt för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladapterar och mer till ditt system och stöder IRQ-delning och fungerar felfritt med Windows®, DOS® och Linux®-plattformar.

Det är en bekväm och enkel installationslösning. Ett seriellt PCI-kort kan anslutas på bara några minuter genom en enkel plug and play-installation och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och kostnadsfria tekniska support på livstid.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- **Tillverkning** (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckodsläsare, seriella skrivare)
- **POS** (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckodsläsare, kassaapparater, våg)
- **Konsumenter** (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- **Säkerhet** (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- **Casino** (videoterminal för lotteri, spelmaskin)

- **Miljökontroll** (ljussättning, temperatur, klockor)
- **Hälsovård** (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- **Hotellreception** (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- **Hotellbransch/restaurang** (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- **ISDN nätverksarbete**

## Funktioner

- IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter
- Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
- 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
- 5, 6, 7, 8-bitars seriell formatstöd
- Stöds av jämn, Ojämn, Ingen, Mellanrum & Mark-paritet

---

### Hårdvara

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                        |
| Portar             | 1                               |
| Gränssnitt         | Seriell                         |
| Busstyp            | PCI (5 volt)                    |
| Korttyp            | Standardprofil (inkl. LP-fäste) |
| Porttyp            | Inbyggd på kort                 |
| Industristandarder | PCI 2.1                         |
| Chipset-ID         | ASIX - MCS9820CV                |

---

### Prestanda

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Seriellt protokoll           | RS-232     |
| Maximal överföringshastighet | 115.2 kbps |



Medeltid mellan fel (MTBF) 6,548,788 Hours

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) PCI (5 V, 32-bitars)  
Externa portar DB-9 (9-stifts, D-Sub)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012  
Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

---

Miljö

Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)  
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)  
Luftfuktighet 5~85 % RH

---

Utseende

Produktlängd 4.7 in [12.0 cm]  
Produktbredd 0.8 in [20.0 mm]  
Produkt höjd 4.7 in [12.0 cm]  
Produktvikt 1.8 oz [52.0 g]

---

Förpackning

Package Length 5.6 in [14.3 cm]  
Package Width 6.9 in [17.4 cm]  
Package Height 1.3 in [32.0 mm]  
Fraktvikt (förpackning) 4.6 oz [130.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet Seriellt PCI-kort med 1 portar



Drivrutin CD

Instruktionsbok

Lågprofilsfäste för PCI

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

