

1-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Productcode: PCI1S550_LP



Deze 16550 seriële PCI-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-sleuf om één RS232 seriële poort toe te voegen - een voordelige oplossing voor de aansluiting van elk nieuw serieel apparaat of een oud serieel apparaat, met een datatransmissiesnelheid tot 115,2 Kbps. De seriële kaart is voorzien van een low-profile/halfhoge steun, waardoor deze in low-profile/kleine-vormfactorcomputerbehuizingen kan worden geïnstalleerd.

Deze PCI-kaart is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op uw systeem, ondersteunt IRQ sharing en werkt naadloos samen met Windows®, DOS® en Linux® platforms.

Om tijd en problemen te besparen, kan de seriële PCI-kaart in enkele minuten worden aangesloten dankzij de eenvoudige plug & play installatie en wordt gedekt door levenslange garantie en GRATIS LEVENSLANGE technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	PCI (5 Volt)
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASIX - MCS9820CV

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
------------------	--------

	Max. baudrate	115,2 kbit/s
	MTBF	6,548,788 Hours
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits)
	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	0.8 in [2 cm]
	Hoogte product	2.2 in [5.5 cm]
	Gewicht product	1.9 oz [55 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
	Package Width	0.9 in [23 mm]
	Package Height	5.4 in [13.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - PCI Seriële Kaart

1 - Standaard montagebracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.