

PCI lågprofils RS232 seriell-kortadapter med 1 port och 16550 UART

Produkt ID: PCI1S550_LP



Detta seriella 16550 PCI-kort kan installeras i en PCI-kortplats för att lägga till en seriell RS232-port. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta nya enheter eller äldre seriella enheter med dataöverföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps. Med det seriella kortet ingår ett lågprofils/halvhöjdsfäste som passar för installation i ett lågprofilschassi/chassi med liten formfaktor

PCI-kortet med 1 seriell port är perfekt för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladapttrar och mer till ditt system och stöder IRQ-delning och fungerar felfritt med Windows®, DOS® och Linux®-plattformar.

Du sparar tid i och med att det seriella PCI-kortet kan anslutas på bara några minuter genom enkel plug and play-installation och det täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och KOSTNADSFRIA tekniska support på LIVSTID.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- **Tillverkning** (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckodsläsare, seriella skrivare)
- **POS** (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckodsläsare, kassaapparater, våg)
- **Konsumenter** (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- **Säkerhet** (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)

- **Casino** (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- **Miljökontroll** (ljussättning, temperatur, klockor)
- **Hälsovård** (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- **Hotellreception** (seriella skrivare, streckodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- **Hotellbransch/restaurang** (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- **ISDN nätverksarbete**

Funktioner

- Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
- 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
- IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI (5 Volt)
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	ASIX - MCS9820CV

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	115.2 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	6,548,788 Hours

Kontakt(er)



Kontakttyp(er)	PCI (5 V, 32-bitars)
Externa portar	DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Produktlängd	4.7 in [12 cm]
Produktbredd	0.8 in [20 mm]
Produkt höjd	2.2 in [55 mm]
Produktvikt	1.9 oz [55 g]

Förpackning

Package Length	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	0.9 in [23 mm]
Package Height	5.4 in [13.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	PCI seriellt kort Instruktionsbok Drivrutin CD Full Profile Bracket
-----------------	--



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

