


Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

ID del Producto: PCI2PECP



La tarjeta adaptadora PCI con dos puertos paralelos EPP/ECP, modelo PCI2PECP, se puede instalar en una ranura PCI disponible, mediante lo cual se agregan dos puertos IEEE 1284 a un PC, con velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps (hasta 3 veces más rápido que los puertos paralelos integrados).

La instalación de una tarjeta adaptadora EPP/ECP es un proceso sencillo, con soporte para Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS, Windows Server® 2012 y Linux. Asimismo, el uso compartido IRQ y la característica plug-and-play garantizan una instalación sin problemas.

Una solución total de doble perfil, esta tarjeta adaptadora de puerto paralelo incluye soportes de montaje tanto para perfil estándar, como perfil bajo/mitad de altura, lo cual le permite adaptarse a aplicaciones de sistema slimline (ultrafino) o de tamaño compacto.

Avalada por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

Características

- Incluye soporte de montaje de altura media/perfil bajo
- Fácil instalación plug and play
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps
- Compatible con Linux y todas las versiones de Windows® incluyendo Windows® XP
- IRQ compartida para eliminar conflictos entre tarjetas múltiples
- Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
- Guías disponibles para la instalación de Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 y Mandrake 8.2

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	IEEE-1284
ID del Conjunto de Chips	ASIX - MCS9815CV

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,5 Mbps
Protocolos Admitidos	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2

Conector(es)

Tipo(s) de	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
------------	--

Conector(es)		
Puertos Externos		2 - DB-25 (25 pines, D-Sub)
Software		
Compatibilidad OS		Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Linux 3.5.x y superior versiones LTS solamente
Observaciones / Requisitos		
Requerimientos del Sistema y Cables		Unused PCI slot
Características Físicas		
Color		Verde
Tipo de Gabinete		Acero
Longitud del Producto		4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto		0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto		4.7 in [12.0 cm]
Peso del Producto		2.5 oz [70.0 g]
Información de la Caja		
Cantidad de Paquetes		1
Longitud de la Caja		6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja		5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja		1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío		6.8 oz [192.0 g]
Contenido de la Caja		
Incluido en la Caja		1 - Tarjeta PCI de 2 Puertos Paralelos

2 - Soportes de Perfil Bajo

1 - Cable Plano c/Placa DB25F

1 - CD del Controlador

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.